




A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	19.2 -0.1 19.4 -0.1 19.8 -0.1	21.9 $+0.1$ 21.9 $+0.1$ 21.9 $+0.1$



VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Aufschrift
Marking



1802.

6(4)/250~5E4

10(4)/250~

5/50A 250V~



6A 125-250V AC

1/4HP 125V AC

1/2HP 250V AC

R30



T100/55

Ausschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST

suitable for appliances of class II

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION		Pause COPY	Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN		Maßstab SCALE		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER	Für Winkel FOR ANGLE						
	6	6 bis/UP TO 30	30							
±	0.2	0.4			± 2°		A4	1:1	K 1802.1101	
d			i	61657	26.01.09 vor					Geräteschalter appliance switch
c			h	37630	16.09.03 vor	gez./DRAWN BY 21.07.97 sig				
b			g	25092	21.07.97 sig	gepr./CHECKED BY Kiz				
a			f	19910	19.02.90 Hs					
			e			Ersatz für/REPLACEMENT OF				MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Zchnng.gL.Nr.v.01.06.76				