


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1



Marking
Aufschrift

1804.
 6 (4) / 250 ~ 5E4
 10 (4) / 250 ~ T100/55
 05
 6A 125-250V AC
 1/4HP 125V AC
 1/2HP 250V AC
 R30

DPDT
 suitable for appliances of class II

Umschalter 2-polig
 Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1804.1102	Index
				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Laengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN A4				
						0-6	± 0.2	± 0.2						
						>6-15	± 0.4	±						
						>15-30	± 0.4	±						
						>30-70	±							
				>70-120	±									
				>120-200	±									
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°								0 10 20 30 mm				Appliance Switch Geräteschalter		
h				L				CAD Medusa		Z		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
g				k				gez./DRAWN BY 18.05.00 sig						
f	29282	18.05.00	sig	j				gepr./CHECKED BY mej						
e	19910	05.03.90	hs	i				Ersatz für/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Zchnng.gL.Nr.v.27.04.77						