

	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1
B				
C				
D	Aufschrift Marking Ⓜ 1805. 6(4)/250~ 5E4 T100/55 10(4)/250~ 5/50A 250V~ 05 1a 1 2 6A 250V AC 1/2 HP R 87 Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062 date code of manufacture: year/week acc. to DIN EN 60062			
E	VERTRAULICH-CONFIDENTIAL Ⓜ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Ⓜ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties. Ausschalter 2-polig Glimmlampe mit R_V für 230V~ Für Geräte der Klasse II geeignet DPST neon lamp with R_V for 230V AC suitable for appliances of class II			

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION		Pause COPY		Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE		Original DIN A4		Maßstab SCALE 1:1		K 1805.7109	
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30								
±		0.2	0.4		± 2°		0 10 20 30 mm				Geräteschalter appliance switch	
d				i								
c	62436	02.03.09	vor	h								
b	46930	24.04.06	vor	g								
a	24902	10.04.97	Grh	f								
				e						MARQUARDT Marquardt, D-78604 Riethim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF					
							gez./DRAWN BY 02.10.96 Hs gepr./CHECKED BY Kiz					