

1		2		3		4																															
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)			Wanddicke wall thickness		Ausschnittlänge length of cut-out		Ausschnittbreite width of cut-out																													
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)			0.75 to / bis 1.25		26.2 -0.1		12.4 +0.1																													
				1.25 to / bis 2		26.4 -0.1		12.4 +0.1																													
			2 to / bis 3		26.8 -0.1		12.4 +0.1																														
VERTRAULICH-CONFIDENTIAL © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.																																					
Aufschrift Marking Ⓜ • 1550. 10A 12V T100 Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062 code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062 Ausschalter 1-polig Glühlampe für 12V Für Geräte der Klasse II geeignet SPST incandescent lamp for 12V suitable for appliances of class II																																					
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.</th><th colspan="2">Für Winkel FOR ANGLE</th></tr></thead><tbody><tr><td>⊙</td><td>≡</td><td>↙</td><td>↘</td></tr></tbody></table> Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm <table border="1"><thead><tr><th>Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm</th><th>Laengen LENGTH</th><th>Radien RADI</th></tr></thead><tbody><tr><td>0-6</td><td>± 0.2</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.4</td><td>± 0.4</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.4</td><td>± 0.4</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>±</td><td>±</td></tr><tr><td>>70-120</td><td>±</td><td>±</td></tr><tr><td>>120-200</td><td>±</td><td>±</td></tr></tbody></table> ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES PROJECTION Pause COPY Blatt SHEET 01 Original DIN A4 Maßstab SCALE 1:1 Typ K Zeichn./DRAWING NO. 1550.3609 Index c b a 69572 17.08.10 hhe 31564 24.04.01 Mut d Ausg. ISSUE Änderung REVISION gez. DRAWN BY g f e CAD Medusa gez./DRAWN BY 24.04.01 Mut gepr./CHECKED BY mej Ersatz für/REPLACEMENT OF 1550.MV95.0002 v. 01.03.96 Z Geraeteschalter Appliance Switch MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim									Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Für Winkel FOR ANGLE		⊙	≡	↙	↘	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADI	0-6	± 0.2	± 0.2	>6-15	± 0.4	± 0.4	>15-30	± 0.4	± 0.4	>30-70	±	±	>70-120	±	±	>120-200	±	±
Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Für Winkel FOR ANGLE																																			
⊙	≡	↙	↘																																		
Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADI																																			
0-6	± 0.2	± 0.2																																			
>6-15	± 0.4	± 0.4																																			
>15-30	± 0.4	± 0.4																																			
>30-70	±	±																																			
>70-120	±	±																																			
>120-200	±	±																																			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1550.3609](#)