

导轨型电源

CHROME II 系列



符合 DoE VI 节能要求



适用 III 类过电压设备

工业电源

台达最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列 精简设计适合家用及楼宇自动化

台达推出最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列，适用于楼宇自动化与家用设备，具备 30 W / 60 W / 100 W 机型，最高输出功率可达 92.16 W，提供 12 V / 24 V / 48 V 三种额定输出电压且支持全球通用电流输入电压 85-264 Vac，提供 30°C 至 70°C 的宽温作业范围，全功率运行温度达 50°C，适用于楼宇自动化与家用设备。

Chrome II 全系列产品符合 DOE VI 能效标准，具备低空载功耗，并具备 Class II 双重绝缘要求，不需接地，漏电流低于 0.25 毫安培。符合美国国家电气规范 NEC Class 2 电源的认证，以及限功率电源 LPS，可确保产品的可靠性，并能适用于各种环境。

Chrome II 机身外型简约，采用 DIN 43880 标准设计，适用于大楼的配电盘以及家用自动化系统。此外，本产品通过家用电器 IEC/EN 60335-1 和 IEC/EN 61558-1/-2-16 等安规认证，也符合通领域 IEC/EN/UL 62368-1 以及工业领域 IEC/EN/UL 61010-1/-2-201 等安规，为各个领域使用者提供安全保障；并遵守危害性物质限制指令 (RoHS Directive) 规范，环境友好。

产品信息

导轨型电源 > Chrome II 系列

30 W



| | |
|----------------|---|
| DRC-12V030W1RZ | 12 V / 2.0 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRC-12V030W1RZ |
|----------------|---|

| | |
|----------------|---|
| DRC-24V030W1RZ | 24 V / 1.5 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRC-24V030W1RZ |
|----------------|---|

60 W



| | |
|----------------|---|
| DRC-12V060W1RZ | 12 V / 4.5 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRC-12V060W1RZ |
|----------------|---|

| | |
|----------------|---|
| DRC-24V060W1RZ | 24 V / 2.5 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRC-24V060W1RZ |
|----------------|---|

| | |
|----------------|--|
| DRC-48V060W1RZ | 48 V / 1.25 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRC-48V060W1RZ |
|----------------|--|

100 W



| | |
|----------------|---|
| DRC-12V100W1RZ | 12 V / 7.1 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRC-12V100W1RZ |
|----------------|---|

| | |
|----------------|--|
| DRC-24V100W1RZ | 24 V / 3.83 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRC-24V100W1RZ |
|----------------|--|

| | |
|----------------|--|
| DRC-48V100W1RZ | 48 V / 1.92 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRC-48V100W1RZ |
|----------------|--|

- 敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言，我们的销售代表将与您联系。

特色

- Class II 等级、双重绝缘 (无需接地)
- 采 DIN 43880 标准设计, 适用于楼宇自动化
- 低空载功耗, 符合 DoE VI 效率
- 30 毫米低高度设计
- 取得 NEC Class 2 / LPS 认证
- 过电压保护类别 III

应用



楼宇自动化和家庭自动化



配电盘



安全系统



闭路电视 (CCTV)