


8				7		6		5			4				3			
POS.	PART-NO.:	PART-REV	DATE DATUM	MATERIAL WERKSTOFF		COLOR FARBE	HARDNESS HAERTE (SHORE A)	CAVITY KAMMER (Ø)	OUTER CABLE LEITUNG AUSSEN (Ø)	± 0.15								
1	10720983	07	03N097	SILICON RUBBER, OIL EXCLUDING SILIKONKAUTSCHUK, OELAUSSCHWITZEND		GREEN GRUEN	50	13.8	6.0 - 6.4	4.5								
2	15470809	02	27JN06	SILICON RUBBER, OIL EXCLUDING SILIKONKAUTSCHUK, OELAUSSCHWITZEND		RED ROT	50	13.8	6.5 - 7.5	5.3								
3	15492996	01	04FE04	SILICON RUBBER, OIL EXCLUDING SILIKONKAUTSCHUK, OELAUSSCHWITZEND		BLUE BLAU	50	13.8	2.2 - 3.0	1.8								
4	13797502	01	16N009	SILICON RUBBER, OIL EXCLUDING SILIKONKAUTSCHUK, OELAUSSCHWITZEND		GREY GRAU	50	13.8	5.0 - 6.0	4								



REMARKS:

- DIMENSIONS IN MILLIMETER
- PARTS MUST BE DEFLASHED AND CLEANED AFTER MOLDING
- ----- MARKED SURFACE FREE OF DEFECTS, SINKS AND BURRS

BEMERKUNGEN:

- MASSE IN MILLIMETER
- TEILE MUESSEN VON SPRITZABFAELLEN BEFREIT UND GEREINIGT WERDEN
- ----- MARKIERTE OBERFLAECHE FREI VON DEFEKTEN EINFALLSTELLEN UND GRATEN

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS				
	SAFETY/COMPLIANCE		FIT/FUNCTION	TOTAL ON DRAWING
	S/C CHECKPOINTS		F/F CHECKPOINTS	LAST NO. USED
NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE		PTS
-	-	-		-

☐ DIM TO CHECK PRUEFMASSE	DIMENSIONAL RANGE (MM) NENNMASSBEREICH (MM)			
	FROM TO	0 25	>25 60	>60 80
☐ DIM FOR HELP HILFSMASSE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLGEMEINTOLERANZEN			
☐ THEORETIC DIM THEORE. MASSE	±0.3 ±0.5 ±0.6 ±0.75			
	ANGULAR TOLERANCE ± 2° WINKELTOLERANZ ± 2°			

SCALE/MASSTAB		1:1			
COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF THE DRAWINGS. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN. WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERWERTUNG UND MITTEILUNG IHRES INHALTES IST NICHT GESTATTET, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH ZUBEHALTEN, ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENSERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENTERHALTUNG ODER GEBRAUCHSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.					
		DRAWN BY BEARBEITET	DATE NAME		
		CHECKED BY GEPRUEFT	20JL03 FRIMM		
		STANDARD CK NORM GEPRUEFT	20JL03 CVASA		
VOLUME / WEIGHT (CM³) / (GR)	MATERIAL WERKSTOFF	SEE CHART / SIEHE TABELLE			
TITLE/BENENNUNG					
INDIVIDUAL CABLE SEAL SEALED CONNECTOR APPLICATION DICHTUNG EINZELLEITER FUER GEDICHTETE STECKVERBINDUNGEN					
PROJECTION	DRAWING-NO.:	PAGE - FROM	STATUS		
	15470810	01 - 01	K		
ORIGINAL DESIGN / ERSTELLUNG DER ORIGINALZCHG. (ENIG):	DRAWING/REF. NO: ZEICHNUNGS-/TEIL-NR	SCALE/MASSTAB			
DATUM: 100C01/NAME: KOREN/D.KOB.	6502.908 / K / ID SEE CHART	10:1 1:1			
		FORMAT: A2	ARCHIVES: 16N009		

DELPHI
D - 42119 WUPPERTAL

DELPHI

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER