




Loose / Lose				Put on the belt / gegurtet				Pos.	Cbl.φ Ltg.φ	Cable cross-section mm² altern. Leitungsquerschnitt mm² wahlw.		Color Farbe	SIM RAL	Dimension φ Mass φ						
ID-Nr.:	Part-No.:	Part REV	Date Datum	ID-Nr.:	Part-No.:	Part- REV	Date Datum			FLY	FLRY			a±0,1	b±0,2	c±0,2	d±0,1	e ^{+0,1} -0,2	f±0,2	
Seal for female-terminal 1,5 mm and tab-terminal 1,5 mm Dichtung fuer Flachsteckhuelse 1,5 mm und Flachstecker 1,5 mm																				
⑨	---	33120594	01	310C13	---	---	---	---	0,8-1,2		0,08-0,13	black schwarz	9011	---	---	2,6	3,9	2,6	---	
⑧ ④	406 131	15327913 ③	42	13JN00				2	1,2-1,6		0,35-0,5	wine red weinrot	3027	0,8	1,4	2,6	3,9	2,6	---	
⑧ ⑥		15344777 ③	42	13JN00				13	1,2-1,6		0,35-0,5	yellow gelb	1016	0,8	1,4	2,6	3,9	2,6	---	
	401 257	15327918	42	13JN00	401 258	15344666	42	13JN00	1	1,2-2,0	0,5-1,0	gray grau	7000	1,0	1,9	2,6	3,9	2,6	---	
①																				
		15344778 ③	37	05MY99				12	1,4-2,0		0,5-1,0	green gruen	6010	1,0	1,9	2,6	3,9	2,6	---	
	406 129	15339412	42	13JN00				3	1,9-2,1	⑨	0,75-1,5 ⑧	maize maisgelb	1007	1,5	1,9	2,6	3,9	2,6	---	
	---	13735535	01	150C08	---	---	01	150C08	21	1,2-2,0	0,5-1,0	yellow gelb	1016	1,0	1,9	2,6	3,9	2,6	---	
	---	13735527	01	150C08	---	---	01	150C08	22	1,2-2,0	0,5-1,0	green gruen	6010	1,0	1,9	2,6	3,9	2,6	---	
Seal for female-terminal 2,8 mm and tab-terminal 2,8 mm Dichtung fuer Flachsteckhuelse 2,8 mm und Flachstecker 2,8 mm																				
⑨	---	33120598	01	310C13	---	---	---	---	0,8-1,2		0,08-0,13	wine red weinrot	3027	---	---	3,4	5,65	4,5	---	
②	401 199	15327860	42	13JN00	401 198	10718144	42	13JN00	4	1,2-2,0	0,35	0,35-1,0	blue blau	5010	0,8	1,6	3,4	5,65	4,5	---
		15498732	01	250C04				15	1,2-2,0	0,35	0,35-1,0	gray grau	7000	0,8	1,6	3,4	5,65	4,5	---	
②	404 924	10720901	01	11MY04				14	1,2-2,0	0,35	0,35-1,0	orange orange	2004	0,8	1,6	3,4	5,65	4,5	---	
①	401 187	15327863	42	13JN00	401 188	15344643	42	13JN00	5	2,0-2,7	0,5-1,0	1,5	red / brown rot / braun	3011	1,6	2,2	3,4	5,65	4,5	---
	401 259	15327859	42	13JN00	401 260	10720641	42	13JN00	6	2,7-3	⑨ 1,5	2,5	maize maisgelb	1007	2,2	3,0	3,4	5,65	4,5	---
Seal for female-terminal 4,8 mm and tab-terminal 4,8 mm Dichtung fuer Flachsteckhuelse 4,8 mm und Flachstecker 4,8 mm																				
⑥ ①	401 201	15363779	42	13JN00	401 200	15344644	42	13JN00	7	1,2-2,0	0,35	0,35-1,0	yellow gelb	1016	0,8	1,6	6,0	9,0	7,2	3,4
	401 203	15363604	42	13JN00	401 202	15344645	42	13JN00	8	2,0-2,7	0,5-1,0	1,5	white weiss	9010	1,6	2,2	6,0	9,0	7,2	3,7
	401 205	15327864	42	13JN00	401 204	15337204	42	13JN00	9	2,7-3,8	1,5-2,5	2,5 - 4,0	red / brown rot / braun	3011	2,2	3,0	6,0	9,0	7,2	4,1
	401 208	15363605	42	13JN00	401 207	15344646	42	13JN00	10	4,0-4,5	4,0		green gruen	6010	3,2	3,9	6,0	9,0	7,2	4,6
	401 210	15344647	42	13JN00	401 209	15344104	42	13JN00	11	4,7-5,3	6,0		gray grau	7000	3,8	4,8	6,5	9,0	7,2	5,15
	---	13735454	01	150C08	---	---	01	150C08	19	2,7-3,8	1,5-2,5	2,5 - 4,0	blue blau	5010	2,2	3,0	6,0	9,0	7,2	4,1
	---	13735480	01	150C08	---	---	01	150C08	20	2,7-3,8	1,5-2,5	2,5 - 4,0	green gruen	6010	2,2	3,0	6,0	9,0	7,2	4,1

PART-NO.

33120594

33120598

INNER-CONTURE
INNERE KONTUR

Remarks :

- Material: Silicone, self-lubricated,
Zugfestigkeit: Rm min. 6,2 Nm/mm²
Gap argumentation > 375% DIN 53 504-S2
ozoneresistant, heatresistant -40 to +180°C
gauged on testboard

Bemerkungen :

- Werkstoff: Silikon, selbstschmierend,
Zugfestigkeit: Rm min. 6,2 Nm/mm²
Reissdehnung > 375% DIN 53 504-S2
ozonbestaendig, temperaturbestaendig -40 bis +180°C
gemessen an Pruefplatten

Scale/Massstab

1:1

5:1

Copy of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design. Weitergabe sowie Verfertigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmuster-Erhaltung vorbehalten.

DELPHI
D - 42119 WUPPERTAL

Part No.: see chart / siehe Tabelle
Title/Benennung: Cable seal
Einzelradialdichtung
Scale/Massstab: 10:1
1:1 ; 5:1

Dimensions without tolerance
± 0,2
± 0,2
± 0,2
± 0,2
± 0,2
± 0,2

Dimensions with tolerance
± 0,3
± 0,5
± 0,6
± 0,75
ANGULAR TOLERANCE ± 2°
WINKELTOLERANZ ± 2°

Projection/Projection
First angle
First angle

Erstellung der Originalzeichnung / Original design :
Drawing - No.: 15446589
Format: A1

DELPHI
D - 42119 WUPPERTAL

DELPHI
D - 42119 WUPPERTAL