








NORMALE ANWENDUNG
NORMAL APPLICATION



WASSERDICHTER ANWENDUNG
WATERPROOF APPLICATION

BEMERKUNGEN / NOTES

- | | | |
|----|---|--|
| 34 | 1 | MVL-FIRNENZEICHEN / MVL-SUPPLIER CODE |
| 35 | 2 | CRIMP-CODE / CRIMP CODE |
| 36 | 3 | FESTIGKEIT DES SCHWEISSPUNKTES >80N
STRENGTH OF WELDING POINT |
| | 4 | MASS GILT NUR FÜR KABELKONFEKTIONÄR
DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER |

SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN!
HALTESTREIFEN UNTEN! / REELS TRANSPORTED AND
STORED HORIZONTAL! RETAINING STRIP DOWN!

QUERVERWEISE / CROSS REFERENCES:

1. EINZELADERDICHTUNG SIEHE TABELLE
SINGLE WIRE SEAL SEE TABLE
2. LEITUNGEN / *CABLE*: FLRY DIN 72551-6
3. CRIMPSPEZIFIKATION / *CRIMP-SPECIFICATION*
9 084 04 00

AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT
DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR ! / CHANGES BASED
ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN THE DECISION OF
THE MANUFACTURER !

13-00543		- AB 6-11 BC 3-4		REDRAWN IN DELPHI TITLE BLOCK, SEE REV. "B" FOR PREVIOUS CHANGES BOM TABLE MODIFIED AND DELPHI P/N ADDED 3D VIEW TABLE ADDED	
ECN-NO. ECN-NUMBER		POSITION POSITION		CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG	
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZ.		PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZ.		APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZ.	
---		---		SEE NOTES	
TOLERANCES TOLERANZEN		DIN 2768-fm DIN ISO 1101		MATERIAL : MATERIAL : SIEHE TABELLE SIEHE TABELLE	
COUNTERPART No. GEGENSTÜCK-Nr.		---		COLOUR : FARBE : ---	
DO NOT MEASURE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN		TOOL NO. WERKZEUG-Nr. ---		ECO Loc. Code STANDORT CODE GN	
CREATED BY ERSTELLT		200802/20		Waldemar ZRANY	
MODIFIED BY GEÄNDERT		201306/07		Sebastin ANUP	
CHECKED BY GEPRÜFT		201306/10		Sybilla WEISS	
APPROVED BY GEHEBMT		201306/10		Olaf HOERNLEIN	
FILE NAME DOK.-NAME		PCC0559784		MALE TERMINAL DCS1 - 28	
PROJECT PROJEKT		ESR No. ESR-NUMMER		CAT. No. KATALOG-Nr. ---	
DOCUMENT UNDER PDS CONTROL NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE. ÄNDERUNG AUSSEHRÄUßIG NICHT ERLAUBT		DOCUMENT UNDER PDS CONTROL NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE. ÄNDERUNG AUSSEHRÄUßIG NICHT ERLAUBT		DOCUMENT UNDER PDS CONTROL NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE. ÄNDERUNG AUSSEHRÄUßIG NICHT ERLAUBT	
STATE STATUS		PART NUMBER TEILENUMMER		REV. INDEX	
PCC0559784		PCC0559784		C	
SERIAL RELEASED		See Table		SCALE M: 5:1	
DRAWING NUMBER ZEICHN.-NUMMER		REV. INDEX		APPROVAL LEVEL FREIGABESTUFE	
PCC0559784		C		P	
SHEET BLATT		1 of 1		1	

A	6 011 01 41	B	10725061	01	1-3µm Sn	>1.0-2.5	□□□	3.7	3.9	1.8	4.7	4.9	2.6	CuSn4 (F47) BAND/STRIP: 0.3±0.02x28-0.2	6 099 34 05	33501746	BLAU / BLUE
	6 011 01 34	B	33510891	01	1.27µm Au	0.5-1.0	□□	2.6	2.9	1.2	3.6	4.0	2.0		6 099 34 03	15327786	ROT / RED
	6 011 01 31	B	10725097	01	1-3µm Sn	0.5-1.0	□□								6 099 34 01	33511807	SCHWARZ / BLACK
	6 011 01 11	B	10725299	-	1-3µm Sn	0.22-0.35	□										
	TEILE-NR. PART NO.	REV.	TEILE-NR. PART NO.	REV.	OBERFLÄCHE SURFACE FINISH	CRIMPGRÖSSE CRIMP SIZE (mm²)	CRIMP-CODE	B1 ±0.2	H1 ±0.2	D1 ±0.2	B2 ±0.2	H2 ±0.2	D2 ±0.2	MATERIAL	MVL TEILE-NR. MVL PART NO.	DELPHI TEILE-NR. DELPHI PART NO.	FARBE COLOR
MVL		DELPHI		EINZELADERABDICHTUNG SINGLE WIRE SEAL													