




MATERIAL: LATÃO
ESPESSURA: 0.39 (5)
DESCASCAR O CABO COM 6.0
PARA MATERIAL NIQUELADO ACRES. "N" APÓS Nº DE CATÁLOGO
DESENHO PRODUTO: PCB - 60828
MEDIDAS EM MM
TOLERÂNCIA NÃO INDICADA: ± 0.3mm

BAL18-5-XWP	A	-	-
BAL18-5-XP	A	33501510	01
Part Number	Part Revision	Part Number	Part Revision
MVL		DELPHI	

BAL18-5-XNP	FITA			NIQUELADO	
BAL18-5-X_P	FITA	0.50 - 1.50	2.15 - 2.80	ESTANHADO	BCM - 033
BAL18-5-X_...	FITA	20 - 16	0.80 - 0.11	SEM TRATAMENTO	
BAL18-5-....	GRANEL			SEM TRATAMENTO	YIOMF - 16
Nº DE CATÁLOGO	ACONDICIONAMENTO	SEÇÃO MM² AWG	Ø ISOL. MM POL.	TRATAMENTO SUPERFICIAL	MECANISMO COPRESSÃO
05.01.13	SIVA			Delphi P/N added ECO 420758	RA
29.02.00	BRUNO			Rev. dim. 8.2 era 8.0 e dim. 2.2 era 2.0	R6
14.12.99	BRUNO			Alt. espessura 0.39 era 0.40 conf. AMEG 0073	R5
Data	Des	Ver	Ass	SUBSTITUIÇÃO DE	
02-10-85	ARIEDE				SAB - 60 813

R.3 26.04.96 AMEG 588/96