






OBSOLETE

-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

- MOUNTING-CYCLE:**
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567
- PART NOT SHOWN**
- 3** **PACKAGING:**
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 4** APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117
AND INTERFACE DIM.
- MONTAGE:**
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567
- TEIL NICHT DARGESTELLT**
- 3** **VERPACKUNG:**
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT
- 4** ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117
UND SCHNITTSTELLENMASSE

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2


RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2



			TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
-	-	2120871-1	7	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	PET PET
-	-	1	8	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	-
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 KOPFSCHRAUBE M3	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHUNG FÜR IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHUNG FÜR IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ
-	-	1	2	COUPLER, SL. INLINE, CAT5e, SHIELDED VERBINDER, SL. INLINE, CAT5e, GESCHIRMT	-
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANTE 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLÄCHE
					COLOUR/FARBE
					MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).			DWN S. HASS 24SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSE IN METERN IT/IN			CHK M. STRELOW 24SEP2013		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE GEMEINTOLERANZEN			APVD C. SCHREITLINGER 24SEP2013	NAME VARIANT 14. JACK METAL VARIANTE 14. JACK METALL CAT5e. PASS TROUGH	
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ±			PRODUCT SPEC 108-94207	SIZE A2	
ANGLES/INWINKEL FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	CAGE CODE 00779	
MATERIAL -			WEIGHT 64.4g	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120871	
			Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG	
			SCALE 1:1	SHEET 1 OF 6	
			REV B3		

PROJECT NO.:		REVISIONS				
PRJ-13-000001658		ÄNDERUNGEN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
P	LYR					
	-	SEE SHEET 1		-	-	-



- ⚠

MOUNTING-CYCLE:

- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18569
- ⚠

PART NOT SHOWN
- 3

PACKAGING:

- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE

- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 4

APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117

AND INTERFACE DIM.
- ⚠

MONTAGE:

- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18569
- ⚠

TEIL NICHT DARGESTELLT
- 3

VERPACKUNG:

- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT


- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT
- 4

ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117


UND SCHNITTSTELLENMASSE

1--1 AS SHOWN
1--1 WIE GEZEICHNET

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2



RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2




		1-2120871-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
-	-	1	7	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	⚠	PET PET
-	-	1	6	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	1/2	-
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3	-	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHUNG FÜR IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHUNG FÜR IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	AMP-TWIST GAS SL JACK AMP-TWIST GAS SL BUCHSE	-	-
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
					COLOUR/FARBE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN S. HASS 24SEP2013	TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSE/WEITEN: [Symbol]		CHK M. STRELOW 24SEP2013	NAME VARIANT 14. JACK METAL VARIANTE 14. JACK METALL CAT6A			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD C. SCHREITLINGER 24SEP2013	SIZE A2			
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ±		PRODUCT SPEC 108-94207	CAGE CODE 00779		DRAWING NO. 2120871	RESTRICTED TO MUR FÜR -
ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSPEZ. -	SCALE MASSSTAB 1:1		SHEET BLATT 2 OF 6	REV B3
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT 79g	Customer Drawing / KUNDENZEICHNUNG			

VERPACKUNG:

- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT



OBSOLETE

~~2--1 AS SHOWN~~
~~2--1 WIE GEZEICHNET~~

Technical drawing of the 1000 Series Ethernet port showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: (38)
- Overall height: (52)
- Distance between top screws: (20)
- Distance between bottom screws: (36)

Side View Dimensions:


- Overall depth: (42.1)
- Distance from front face to rear mounting flange: (33)

The drawing also shows a detailed view of the RJ45 port connector and the rear mounting flange with screws.

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

				TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	8	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		-	PET PET
-	-	1	7	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	 	-	-
-	-	1	6	ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANT 14. JACK ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANTE 14. BUCHSE		BLACK SCHWARZ	ULTRADUR B4406G4 ULTRADUR B4406G4
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3		-	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	ASSEMBLY, ADAPTER, REDUCED FLANGE SIZE. DUPLX. LC. SR-SR. SINGLEMODE		BLUE BLAU	-
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL	
				COLOR/FARB			

KUNDENZEICHNUNG MASSSTAB 1:1 BLATT 3 VON 6



- 1

MOUNTING-CYCLE:

- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18568
- 2

PARTS PRE-ASSEMBLED
- 3

PART NOT SHOWN
- 4

PACKAGING:

- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE

- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 1

MONTAGE:

- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18568
- 2

TEILE VORMONTIERT
- 3

TEIL NICHT DARGESTELLT
- 4

VERPACKUNG:


- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT

- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT


OBSOLETE


3--1 AS SHOWN
3--1 WIE GEZEICHNET


DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2



RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2



				TE ORDER-NO. BESTELL-NR.					
-	-	1	8	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	3	-	PET PET		
-	-	1	7	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	1 3	-	-		
-	-	1	6	ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANT 14, JACK ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANTE 14, BUCHSE	2	BLACK SCHWARZ	ULTRADUR B4406G4 ULTRADUR B4406G4		
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3		-	STEEL STAHL		
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FÜR IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70		
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FÜR IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50		
-	-	1	2	ASSEMBLY, ADAPTER, REDUCED FLANGE SIZE. DUPLX, LC, SR-SR, MULTIMODE	2	BEIGE BEIGE	-		
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833		
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.		DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL	
						COLOUR/FARBE			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)				DWN S. HASS 24SEP2013		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]				CHK M. STRELOW 24SEP2013					
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLEGEHTOLERANZEN				APVD C. SCHREITLINGER 24SEP2013		NAME VARIANT 14, JACK METAL VARIANTE 14, JACK METALL FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE			
				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207					
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ±				APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -		SIZE A2			
ANGLES/INSEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE				WEIGHT GEWICHT 61.2g					
MATERIAL				Customer Drawing		CAGE CODE 00779		DRAWING NO. ZUSAMMENHANGS-NR. C-2120871	
						RESTRICTED TO NUR FÜR			
						SCALE MASSSTAB 1:1		SHEET BLATT 4 von 6	
								REV B3	



OBSOLETE

4--1 AS SHOWN
4--1 WIE GEZEICHNET

- 1

MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567
- 2

PART NOT SHOWN
- 3

PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117
AND INTERFACE DIM.
- 1


MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567
- 2

TEIL NICHT DARGESTELLT
- 3


VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT
- 4

ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117
UND SCHNITTSTELLENMASSE

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2



RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2




			TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
-	-	1	7	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	PET PET
-	-	1	6	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	-
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ
-	-	1	2	AMP-TWIST-6S SL JACK, SIDE EXIT, W/O DUST COVER AMP-TWIST-6S SL BUCHSE, SEITLICHER AUSGANG, W/O STAUBSCHUTZKAPPE	-
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE
					COLOUR/FARBE
					MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).			DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHREITLINGER	24SEP2013 24SEP2013 24SEP2013	TE Connectivity
DIMENSIONS: MASSE IN METERN		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINE TOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	NAME VARIANT 14. JACK METAL VARIANTE 14. JACK METALL CAT6. SIDE EXIT 90°
MATERIAL		ANGLES/WINKEL FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2
				WEIGHT GEWICHT 84.1g	CAGE CODE 00779
				Customer Drawing	SCALE MASSSTAB 1:1
					SHEET BLATT 5 OF 6
					REV B3

Size ISO 14405 (E)

PROJECT NO.:
PRJ-13-000001658

REVISIONS				
ÄNDERUNGEN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	SEE SHEET 1	-	-	-



OBSOLETE

5--1 AS SHOWN
5--1 WIE GEZEICHNET

- 1

MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567
- 2

PART NOT SHOWN
- 3

PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 4

APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117
AND INTERFACE DIM.
- 1

MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567
- 2


TEIL NICHT DARGESTELLT
- 3

VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT
- 4

ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117
UND SCHNITTSTELLENMASSE


DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND

SCALE / M 3:2



RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT

SCALE / M 3:2



TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

-	-	1	7	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	2	-	PET PET
-	-	1	6	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	1 2	-	-
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3	-	-	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHUNG FÜR IP67 PUSH PULL RAHMEN	-	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHUNG FÜR IP67 PUSH PULL RAHMEN	-	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	AMP-TWIST-6S SL JACK. W/O BUST COVER AMP-TWIST-6S SL BUCHSE. W/O STAUBSCHUTZKAPPE	-	-	-
-	-	1	1	FRAME. PUSH PULL. VARIANTE 14 METAL RAHMEN. PUSH PULL. VARIANTE 14 METALL	-	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.		DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
						COLOUR/FARBE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSE IN MM

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLEGEWENTLICHEN

0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBEN

MATERIAL

-

DWN S. HASS 24SEP2013
CHK M. STRELOW 24SEP2013
APVD C. SCHREITLINGER 24SEP2013

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94207

APPLICATION SPEC
VERBAUDATUNGSPEZ.

-

WEIGHT
GEWICHT

67.9g

Customer Drawing

KUNDENZEICHNUNG

NAME
VARIANT 14. JACK METAL
VARIANTE 14. JACK METALL
CAT6. EXIT 180°

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.

©-2120871

RESTRICTED TO
NUR FÜR

B3

SCALE
MASSSTAB

1:1

SHEET
BLATT

6

OF
VON

6

REV.
B3

1471-9 (3/13)