

D

D

C

C

B


B

A


A

- 1 **PACKAGING:**
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET
- 1 **VERPACKUNG:**
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)



-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

		2120875-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.							
-	-	1	2	2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH VARIANTE 14, JACK MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH	-	-			
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT5e, 8POS VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT5e, 8POL	-	-			
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	TE Connectivity					
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 8POS. GIGABIT VS. PASS THROUGH						
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/S/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.						
MATERIAL				SIZE A2		CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120875	RESTRICTED TO NUR FÜR -		
				WEIGHT GEWICHT 14.3g						
Customer Drawing				/KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 1 OF VON 9	REV C1

D

D

C


C

B

B

A

A





1--1 AS SHOWN
1--1 WIE GEZEICHNET

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405

		1-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	1-2120871-1	VARIANT 14. JACK WITH CAT6A VARIANTE 14. JACK MIT CAT6A	-	-
-	-	1	1	1-2120864-1	VARIANT 14. PLUG WITH RJ45 CAT6A. 8POS. VARIANTE 14. PLUG MIT RJ45 CAT6A. 8POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14. COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14. VERBINDER PLUG UND JACK CAT6A. 8POS.			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 14.3g		SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120875	
MATERIAL				Customer Drawing		RESTRICTED TO NUR FÜR	
				/KUNDENZEICHNUNG		REV C1	
				SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 2 OF 9	



- 1 **PACKAGING:**
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET
- 3 **PARTS PRE-ASSEMBLED**


- 1 **VERPACKUNG:**
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG
- 3 **TEILE VORMONTIERT**

2--1 AS SHOWN
2--1 WIE GEZEICHNET

		2-2120875-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	2-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE VARIANTE 14, JACK MIT FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE	-
-	-	1	1	2-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE VARIANTE 14, PLUG MIT FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]				CHK M. STRELOW 23SEP2013		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN				APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK FIBER OPTIC, LC SINGLE MODE	
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 136g Customer Drawing	SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120875	RESTRICTED TO NUR FÜR -
Size ISO 14405 E				SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 3 OF 9	REV C1

PROJECT NR.:		REVISIONS				
PRJ-13-000001658		AENDERUNGEN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
P	LTR	SEE SHEET 1				
	-				-	-



- 1 **PACKAGING:**
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET
- 3 PARTS PRE-ASSEMBLED

- 1 **VERPACKUNG:**
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG
- 3 TEILE VORMONTIERT

		3-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	3-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE VARIANTE 14, JACK MIT FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE	-	-
-	-	1	1	3-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE VARIANTE 14, PLUG MIT FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 23SEP2013	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]				CHK M. STRELOW 23SEP2013			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN				APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK FIBER OPTIC, LC MULTI MODE		
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE				PRODUCT SPEC 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. WEIGHT 136g Customer Drawing	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120875
MATERIAL							RESTRICTED TO NUR FÜR -
Size ISO 14405 (E)						SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 4 OF 9

D

D

C


C

B

B

A

A



4--1 AS SHOWN
4--1 WIE GEZEICHNET


- 1 **PACKAGING:**
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 **VERPACKUNG:**
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

					TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH		-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e, 4POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e, 4POL.		-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.		PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN 23SEP2013 S. HASS CHK 23SEP2013 M. STIRELOW APVD 23SEP2013 C. SCHREITLINGER		TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN			NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. VS. PASS THROUGH		RESTRICTED TO NUR FÜR	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 14.3g		SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875	
MATERIAL					Customer Drawing		SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 5 OF VON 9
							REV C1	

PROJECT NR.:		REVISIONS				
PRJ-13-000001658		ÄNDERUNGEN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
P	LTR	BESCHREIBUNG				
	-	SEE SHEET 1			-	-




5--1 AS SHOWN
5--1 WIE GEZEICHNET

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

		5-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.					
-	-	1	2	4-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90° VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90°	-	-		
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e, 8POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e, 8POL.	-	-		
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE			
						OBERFLAECHE	MATERIAL		
						COLOUR/FARBE			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 8POS. VS. SIDE EXIT 90°				
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2120875		
MATERIAL		ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT 162.7g	RESTRICTED TO NUR FÜR -				
Customer Drawing					/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 6 OF VON 9	REV C1

Size ISO 14405(E)

D

D

C


C

B

B

A


A




6--1 AS SHOWN
6--1 WIE GEZEICHNET

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG


		6-2120875-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	2	4-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90° VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90°	-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e, 4POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e, 4POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHREITLINGER	23SEP2013 23SEP2013 23SEP2013	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. VS. SIDE EXIT 90°		
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2120875
MATERIAL - -		-		WEIGHT GEWICHT 162.7g	RESTRICTED TO NUR FÜR -		
ISO 14405(E)				Customer Drawing		SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 7 OF 9
				/KUNDENZEICHNUNG		REV C1	



- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

		7-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	5-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL, CAT6, EXIT 180° VARIANTE 14, JACK METALL, CAT6, 180° AUSGANG	-	-
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT5e VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT5e	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 8POS. GIGABIT VS. CAT6, EXIT 180°			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875
MATERIAL				WEIGHT GEWICHT 146.5g	RESTRICTED TO NUR FÜR		
				Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 8 OF 9
							REV C1

