


SJ117362
(DRAWING NO.) 図面番号

SPECIFICATION



RATED CURRENT : 1A MAX. (PER CONTACT)
RATED VOLTAGE : 100VAC MAX. (WITH TUV, ORDINARY SPECIFICATIONS)
(OVER VOLTAGE CATEGORY: II)
(POLLUTION DEGREE: 2)

仕様

定格電流: 1A以下 (1芯当り)
定格電圧: 100VAC以下 (TUV, 一般仕様対応)
(過電圧範疇 II、汚染度 2)



NOTE 1




NOTE 1

- NOTE 1. THE COMPANY LOGO "JAE" AND CONTACTS TERMINAL NO. ARE MARKED AS INDICATED.
2. THE PRODUCT LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
3. CONNECTOR IS PRESS-FITTED IN PACKAGE.
4. THE AREA ENCIRCLED BY DOTTED LINES INDICATES WATER-PROOFED SURFACE WHEN PLUG IS MATED. THE ROUGHNESS OF THIS CONNECTOR MOUNTED AREA SHALL BE MORE SMOOTHER THAN $\sqrt{125}$.
5. AS THE WATER-PROOF FEATURE IS SECURED, THE FOUR M2 SCREW HOLES PROVIDED IN PACKAGE SHALL NOT BE PENETRATED THROUGH THE PACKAGE.
6. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.



- 注1. 図示の位置に社名及び端子No. を表示する。
2. 図示の位置にロットNo. を表示する。
3. コネクタは筐体へ圧入にて取り付け。
4. 図示の破線部で囲まれた部分はプラグ嵌合時の防水面となる。
本範囲内のコネクタ取付面は $\sqrt{125}$ 以上の表面粗さとする。
5. 防水性能を確保する為、筐体に設ける4ヶ所のM2ねじ部は筐体を貫通しないこと。
6. コネクタは別売品である。

版数 VER.	年月日 DATE	図 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承認 APPD.
2	27/MAR/2018	024609	REVISED FORM etc.	—	T. NAKAMURA	T. SUZUKI	H. EBIHARA



CONTACT (NOTE 6)
(ITEM ORDERED SEPARATELY)
A-A
(5 : 1)

NO THROUGH HOLE. (NOTE 5)
貫通不可



MOUNTING HOLE DIMENSIONS. (REF.)
取付穴寸法 (参考)

1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50124 JAH-50124		第1版 (ORIGINAL DATE) 18/MAY/2017		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) JN13
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	名称 (TITLE) JN13CD09PN1 RECEPTACLE (9 CONTACTS)		
寸法 (DIMENSION)	角 度 (ANGLES)	担 当 CHK.	JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		
× ± 0.8	×° ±	査 閲 APPD.	図面番号 (DRAWING NO.)		
× ± 0.4	×°' ±	T. SUZUKI	SJ117362		
× ± 0.1		承 認 APPD.	質量 (MASS)		
× ± 0.05	単位 (UNIT) : mm	H. EBIHARA	—		