

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		1.25 bis / to 2	30.2 -0.1	22 +0.2
		2 bis / to 3	30.6 -0.1	22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Flachstecker
plug-in
DIN 46244 A-6.3x0.8

schwarz
black
schwarz
black
weiss
white

Aufschrift
Marking
(M)
1832.
10(8)/250 ~ 5E4
20(4)/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~ 05

16A 125-250V AC
1/3 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R11

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1832.8104	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH	Radien RADII		Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1			
					0-6 >6-15 >15-30 >30-70 >70-120 >120-200	± 0.2 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.6 ± ±	± ± ± ± ± ±						
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						0102030 mm				
c	23781	13.03.96	grh	g			CAD Medusa			Z	Geraeteschalter Appliance Switch		
b	19189	10.02.89	Brc	f			gez./DRAWN BY 13.03.96 Grh gepr./CHECKED BY Kiz						
a				e	64507	26.11.09	hhe						
				d	39880	19.04.04	hhe	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 28.09.87			MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY							