





	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		1.25 bis / to 2	30.2 -0.1	22 +0.2
		2 bis / to 3	30.6 -0.1	22 +0.2


VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Ⓢ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 Ⓢ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Aufschrift
Marking

Ⓜ
1835.
6A 125V AC
1/4 HP
R55  

Ausschalter 2-polig
Glimmlampe mit Rv für 110V~
Für Geräte der Klasse II geeignet



DPST
neon lamp with Rv for 110V AC
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE	Pause COPY	Blatt SHEET		K	Zeichn./DRAWING NO. 1835.3109
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Original DIN			Maßstab SCALE			
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	A4			1:1			
	0.2	0.4		0.6	± 2°		0102030 mm			
d			i						Geraeteschalter Appliance Switch	
c			h							
b	64507	22.10.09 hhe	g			gez./DRAWN BY 26.11.96 Grh				
a	24370	26.11.96 grh	f			gepr./CHECKED BY Kiz				
			e						MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 24.04.86				

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED