

Ruhestellung
free position

Schaltpunkt
operating position

zul. Endstellung
total travelled
position allowed

≤ 11.6

9.7 ± 0.45


8.25

Messstelle
measuring position

2.2

4 ± 0.15


Hebel muss bis zum Anschlag vollstaendig
in den Gehaeuseschlitz eingeschoben werden!
Lever must be inserted up to the poster
completely in the case slit!



t = 0.25

fuer Baureihe 1055 / 1058
for series

Bei Aenderungen F- Zeichnung beachten
Consider F- drawing the case of modification

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP	Zeichn./DRAWING NO.		Index
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			PROJEKTION			Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original Din A4		K	191081011		a
						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Masstab SCALE 2:1 30mm					
								0 10 20 30mm		HEBEL			
								CAD: NX V4.0		lever			
a			50979			06.02.07 GR			gez./DRAWN BY 23.03.06 MP gepr./CHECKED BY GR		 MARQUARDT		
			46081			26.06.06 MP			Ersatz fuer/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE			Aenderung REVISION			gez. DRAWN BY							