





D	RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
	OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	RATED VOLTAGE ± 15 % (10.2 V DC ~ 13.8 V DC) 定格電圧 ± 15 % (DC10.2 V ~ DC13.8 V)
	RATED CURRENT 定格電流	0.1 A MAX. AT 12 V DC 0.1 A 以下 (DC12 Vにて)
	RATED SPEED 定格回転速度	6000 min ⁻¹ AT 12 V DC (NOMINAL) (AT 25 °C) 6000 min ⁻¹ (中心値) (DC12 Vにて、25 °C の時)
	INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 (注2)
E	DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)
	OPERATING TEMP. 使用温度範囲	- 10 °C ~ + 70 °C
	SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	23 dB(A) (NOMINAL) (NOTE1) 23 dB(A) (中心値) (注1)
	MASS 質量	APPROX. 32 g 約 32 g
F	MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム, 羽根 : 樹脂成形品

NOTE:

- 注 1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR
CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No.,
MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

PERFORMANCE CURVES

風量-静圧特性例



H	E0124215	11-10-31	承認 APPROVED BY M. MURATA 11-11-02	12 V A SPEED 12 V A スピード
G	E0056813	03-08-26	単位 UNIT mm	名称 TITLE SAN ACE 40(P) RIBBED
F	E0047768	02-05-27	尺度 SCALE mm	サンエース40 Pタイプ リブ付
E	E0045633	02-02-14	記号 REV. 11-10-31	図番 DWG NO. 109P0412A702
A	新規作成 小河原	90-06-26	日付 DATE	REV. H
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.				