

851 Series



Références des raccords / Backshell ordering information

Pour les types de protection voir références page 11 / For plating types see part numbers page 11

Raccords droits / Straight backshells

désignation designation	taille de boîtier Shell size		protection plating	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	E/R	29 ou/ou 031 44										
raccord simple backnut	E/R	29 ou/ou 031 44	-	8500-5882 LP 8500-5882 110 8500-5882 202	8500-5883 LP 8500-5883 110 8500-5883 202	8500-5884 LP 8500-5884 110 8500-5884 202	8500-5885 LP 8500-5885 110 8500-5885 202	8500-5886 LP 8500-5886 110 8500-5886 202	8500-5887 LP 8500-5887 110 8500-5887 202	8500-5888 LP 8500-5888 110 8500-5888 202	8500-5889 LP 8500-5889 110 8500-5889 202	8500-5890 LP 8500-5890 110 8500-5890 202
raccord droit à serre-câbles straight cable clamp	EC AC /RC	29 ou/ou 031 44	-	8500-2469 900 8500-2469 902 8500-2469 903	8500-2470 900 8500-2470 902 8500-2470 903	8500-2471 900 8500-2471 902 8500-2471 903	8500-2472 900 8500-2472 902 8500-2472 903	8500-2473 900 8500-2473 902 8500-2473 903	8500-2474 900 8500-2474 902 8500-2474 903	8500-2475 900 8500-2475 902 8500-2475 903	8500-2476 900 8500-2476 902 8500-2476 903	8500-2477 900 8500-2477 902 8500-2477 903
raccord droit pour potting straight backshell for potting	écrou nut P/RP	-	-	8500-1559 LP	8500-1560 LP	8500-1561 LP	8500-1562 LP	8500-1563 LP	8500-1564 LP	8500-1565 LP	8500-1566 LP	8500-1567 LP
	P Potting RP	-	-	8500-466 8500-682	8500-467 8500-683	8500-468 8500-684	8500-469 8500-685	8500-470 8500-686	8500-471 8500-687	8500-472 8500-688	8500-473 8500-689	8500-474 8500-690
raccord droit intermédiaire straight adaptor	A/RA	29 ou/ou 031 44	-	8500-448 LP - -	8500-449 LP - -	8500-450 LP - -	8500-451 LP - -	8500-452 LP - -	8500-453 LP - -	8500-3185 LP - -	8500-3186 LP - -	8500-456 LP - -
raccord droit pour gaine thermorétractable straight backshell for heatshrink sleeving	T/RT	29 ou/ou 031 44	-	8500-4021 LP 8500-4021 110 -	8500-4022 LP 8500-4022 110 -	8500-4023 LP 8500-4023 110 -	8500-4024 LP 8500-4024 110 -	8500-4025 LP 8500-4025 110 -	8500-4026 LP 8500-4026 110 -	8500-4027 LP 8500-4027 110 -	8500-4028 LP 8500-4028 110 -	8500-4029 LP 8500-4029 110 -
raccord droit démontable pour gaine thermorétractable removable straight backshell for heatshrink sleeving	M/RM	29 ou/ou 031 44	-	8500-4245 900 - -	8500-4246 900 - -	8500-4247 900 - -	8500-4248 900 - -	8500-4249 900 - -	8500-4250 900 - -	8500-4251 900 - -	8500-4252 900 - -	8500-4253 900 - -
raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable removable straight backshell for screen termination and heatshrink sleeving	G/RG	29 ou/ou 031 44	-	8501-0188 900 - 8501-0188 903	8500-8977 900 - 8500-8977 903	8501-0189 900 - 8501-0189 903	8500-8978 900 - 8500-8978 903	8501-0190 900 - 8501-0190 903	8500-8979 900 - 8500-8979 903	8500-8980 900 - 8500-8980 903	8500-8981 900 - 8500-8981 903	8500-8982 900 - 8500-8982 903
raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable removable straight backshell for screen termination and heatshrink sleeving	T/RT specifica- tion 38 & 42	38 42	-	851 T 08-38 851 T 08-42	851 T 10-38 851 T 10-42	851 T 12-38 851 T 12-42	851 T 14-38 851 T 14-42	851 T 16-38 851 T 16-42	851 T 18-38 851 T 18-42	851 T 20-38 851 T 20-42	851 T 22-38 851 T 22-42	851 T 24-38 851 T 24-42
raccord droit à presse-étoupe straight sealing gland backshell	presse- étoupe sealing gland	-	-	8500-5873	8500-5874	8500-5875	8500-5876	8500-5877	8500-5878	8500-5879	8500-5880	8500-5881
	écrou nut	-	-	8500-5900 LP	8500-5901 LP	8500-5902 LP	8500-5903 LP	8500-5904 LP	8500-5905 LP	8500-5906 LP	8500-5907 LP	8500-5908 LP