







■ CAPABILITY DIMENSION FOR THE TOOLINGS QUALIFICATION ONLY  
Côte de capacités uniquement pour la qualification d'outillages

|                 |                |                                                             |                                                          |                                                |                                                               |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| COLOR / COULEUR | BLUE<br>Bleu   | <div><div>-8</div><div></div><div>-4</div><div></div></div> | <div><div>(10.8)</div><div></div><div>(1.25)</div></div> | 1-953118-4                                     | (1 to 10)<br>tin+gold<br>(11 to 40)<br>tin plated             |
|                 |                |                                                             |                                                          | 0-953118-4<br>or<br>0-953118-8                 | (1 to 40)<br>tin plated                                       |
|                 | WHITE<br>Blanc | <div><div>-7</div><div></div><div>-3</div><div></div></div> | <div><div>(10.8)</div><div></div><div>(0.8)</div></div>  | (F)<br>1-953118-3                              | (8 to 10)<br>tin+gold<br>(1 to 7<br>& 11 to 40)<br>tin plated |
|                 |                |                                                             |                                                          | 0-953118-3<br>or<br>0-953118-7                 | (1 to 40)<br>tin plated                                       |
|                 | GREY<br>Gris   | <div><div>-6</div><div></div><div>-2</div><div></div></div> | <div><div>(2.25)</div><div></div><div>(10.8)</div></div> | 0-953118-2<br>or<br>0-953118-6                 | (1 to 40)<br>tin plated                                       |
|                 | BLACK<br>Noir  | <div><div>-5</div><div></div><div>-1</div><div></div></div> | <div><div></div></div>                                   | 0-953118-1<br>or<br>0-953118-5                 | (1 to 40)<br>tin plated                                       |
|                 |                | SCALE / ECH. 1:1                                            |                                                          | SCALE / ECH. 1:1                               |                                                               |
|                 |                | CODING FROM MATING SIDE<br>DETROMPAGE DU COTE CONNECTEUR    |                                                          | CODING FROM PCB SIDE<br>DETROMPAGE DU COTE C.1 |                                                               |
|                 |                |                                                             |                                                          | ASSY P/N<br>REF. ASSEMBLEE                     |                                                               |
|                 |                |                                                             |                                                          | CONTACT PIN<br>BROCHE                          |                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                 |  |                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.<br>IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING<br>ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.<br>CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTRÔLÉ PAR AMP INCORPORATED.<br>IL EST SUSSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉVISÉ; CONTACTER LE SERVICE<br>TECHNIQUE D'AMP DE FRANCE POUR OBTENIR LA DERNIÈRE RÉVISION. |  | DWN / DESSINE 20-Nov-97<br>S. IVANOVIC<br>CHK / VÉRIFIE -<br>J. L. ALANGE                                                                                                                               |  | AMP<br>95301 PONTOISE                                                           |  | AMP DE FRANCE<br>95301 PONTOISE                                                    |  |
| DIMENSIONS:<br>mm<br>                                                                                                                                                                                                                                                               |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>TOLERANCES NON SPECIFIÉES<br>(SUIV. N° DE DÉCIMALES)<br>FRACTIONNELLE ±<br>DECIMALE ±0.3<br>FRACTIONNELLE ±<br>DECIMALE ±<br>FRACTIONNELLE ±<br>DECIMALE ± |  | NAME<br>TITRE EMBASE 40 VOIES MQS DROITE<br>HEADER ASSY. 40 POSN, STRAIGHT, MQS |  | PRODUCT SPEC<br>SPEC. PRODUCT 108-15191<br>APPLICATION SPEC<br>SPEC. APPLICATION - |  |
| MATERIAL<br>MATIERE PBT 20G6F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ANGLES<br>FINISH ±5°<br>FINITION -                                                                                                                                                                      |  | WEIGHT<br>MASSE APPROX. 9g                                                      |  | SIZE<br>FORMAT A2<br>CAGE CODE 00779<br>DRAWING NO. C-953118<br>No PLAN.           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                         |  | RESTRICTED TO<br>RESERVE A -                                                    |  |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                         |  | CUSTOMER DRAWING / PLAN CLIENT<br>UNIFORMED POUR REFERENCE                      |  | SCALE / ÉCHELLE 2:1<br>SHEET / FEUILLE 1 OF 1<br>REV G                             |  |