





2021/12/16	ADDED NOTE, DIMENTION ETC.	C21-W368	R K
2021/04/12	CHANGE WIRE TYPE ETC	C21-W123	K S
2015/02/09	NEW	C15-M048	K Y
LET DATE	REVISION RECORD	NO.	CHRD



注記
NOTE

① 1A-EXRES 40gの被覆材厚は200mm以内とする
THE SHEATH PEELING LENGTH THE 40G IA-EXRES MUST BE WITHIN 200MM

② この製品には、EU ROHS Annex II (d) で適用除外とされている鉛を含む
とされていますが、お取り扱いにおいて必ず、この使用の手引きに注意してください。
※ROHS ANNEX II
③(1) 鉛含有量に達しない4%以下の鉛
(2) THIS PRODUCT PARTIALLY USES PARTS CONTAINING Pb EXEMPTED FROM R.O.C.
OF ANNEXY II, EU ROHS, SO TAKE CARE IN HANDLING IT.
※ROHS ANNEX II
④(1) LEAD CONTAINS LEAD CONTAINING UP TO 4% BY WEIGHT

GENERAL TOLERANCE							
	10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 OVR	ANGLE	ECCEN
A	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.75	± 0.5°	0.1
B	± 0.2	± 0.3	± 0.55	± 0.95	± 1.4	± 1.0°	0.1
C	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.4	± 2	± 1.5°	0.15
SPECIFIED						MASS	SEE TABLE

[illegible]