


Technical specification:

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	50V AC / 60 DC
IEC 61076-2-104	
Current rating/ Strombelastbarkeit:	3 A at / bei 40°C
IEC 61076-2-104	
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Degree of protection/ Schutzart:	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-25°C ... +80°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Cable specification:

Kabeleigenschaften:

Temperatur range/ Umgebungstemperatur:	-25°C ... +80°C
static/fest verlegt	-5°C ... +80°C
flexible/bewegt	-5°C ... +80°C

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA, UL 94
Sealing/ Dichtung:	FPM
Coupling nut/ Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Moulding body/ Griffkörper:	TPU, UL 94, grey/ grau

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	0,4 Nm
Conec Installation tool/ Montagewerkzeug:	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel: 36-000200 Insert across flats 9/ Steckeinsatz SW 9: 36-000210

Contact assignment/


Kontaktbelegung:

- 1) brown/ braun
- 2) white/ weiß
- 3) blue/ blau
- 4) black/ schwarz

Part no/ Art.-nr.:	Description/ Beschreibung:	Length L/ Länge L:	Cable/ Kabel:
42-10032	SAL - 8 - RK4 - 2 / A1	2m	PVC, grey/ grau, 4x0,25mm ² Cable/ Kabel: 781-A12400
42-10033	SAL - 8 - RK4 - 3 / A1	3m	
42-10034	SAL - 8 - RK4 - 5 / A1	5m	
42-10035	SAL - 8 - RK4 - 10 / A1	10m	
42-xxxxx	SAL - 8 - RK4 - ... / A1	x	

tolerance of cable/
Kabeltoleranz:

L ≤ 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%



dim. in mm

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0 ± 0,50mm
0,0 ± 0,25mm
0,00 ± 0,10mm
* ± 5°

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	04.10.2007	Franz
appd./ gepr.	04.10.2007	Mankopf

Index: b Ä7022 19.12.17 rbo

Status: InBearbeitung

RoHS & REACH compliant/konform

scale/Maßstab:

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

42K1A009

Customer Specific Product

DIN-
A4

1 / 1