




SECTION B-B



SECTION K-K
SCALE 5.0





NOTES:


* COTES FONCTIONNELLES

- COTES SUJETES A CONTROLS DES CAPABILITES (CPK)

16	$43.8^{+0.2}_{-0.3}$	50.7	35.0	1000
8	$23.8^{+0.2}_{-0.3}$	30.7	15.0	1500
4	$13.8^{+0.2}_{-0.3}$	20.7	5.0	2000
2	$8.8^{+0.15}_{-0.2}$	15.7	—	2500
NB. DE VOIES	K	$J^{\pm 0.3}$	$W^{\pm 0.15}$	$COND^T$




SECTION A-A



NOTES :

- ① Logo F.C.I. selon specif. IPS097, type 2, hauteur 2 mm, surepaisseur 0.3 mm.
- ② Reperage N° de voie hauteur 1.5 mm; surepaisseur 0.3 mm.
- ③ Logo RENAULT selon spec. RENAULT V.I. 00-10-501/--B, type 3 (simple), hauteur 3 mm, surepaisseur 0.3 mm.
- ④ Nb identification emprente hauteur 1.5 mm, surepaisseur 0.3 mm.
- ⑤ Marquage materiau hauteur 1.5 mm, surepaisseur 0.3 mm.
- ⑥ Code data production hauteur 1.2 mm, surepaisseur 0.3 mm, voir spec. F.C.I. Italie n° IPS 105.
- ⑦ Degré d'inflammabilité selon la norme FMVSS 302: 50÷70 mm/l' pour epaisseur 1.0 mm.



A	31/05/12	ECN 12-00684 Removed master column		GB - MC
07	15/11/96	Ajournement		R.R.
06	25/03/96	Ajournement		R.R.
05	14/12/95	Ajournement		G.Z.
04	18/10/95	Ajournement		R.R.
03	10/05/95	Ajournement		R.R.
02	21/02/95	Ajournement		R.R.
01	12/01/95	Ajournement		R.R.
Rev.	Date	Description		By
This is our exclusive property. It is not to be copied, reprinted or disclosed to a third party nor used for manufacturing, without our written consent. And has to be returned in case of not usage.		Questo disegno e' di aa. esclusiva proprietaria. Non puo' essere copiato, ne riprodotto, ne trasmesso a terzi o utilizzato per la fabbricazione senza la aa. autorizzazione scritta. Deve essere restituito nel caso non sia utilizzato.		
All dimensions in mm		European projection Proiezione europea		Dimensioni in mm
The underlining dimensions are not on scale		Le dimensioni sottolineate non sono in scala		
TOLERANCES Unless otherwise specified		1 dec. ± 0.2 2 dec. ± 0.1 Angles ±	1 dec. ± 0.2 Angoli	TOLLERANZE Salvo istruzioni contrarie
MANUFACTURING CRITICAL POINT (C) CRITICAL (I) IMPORTANT				
Approvals		Date	Sign.	
Draft		11/10/94	C.SAVINI	
Checked		11/10/94	A.GENTA	
References / Riferimenti EPT 93004				
Description : PORTE CLIPS RT94 (PLAN DEFINITION CLIENT)				
Material / materiale PA66 15% FIBRE DE VERRE				
Plating / Trattamento galvanico				
Cat. Nr : VOIR PLANCHE 2 DE 2				
FCI FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL Framatome Connectors Italia S.p.A.				SCALE 3:1
Drawing Nr : BPD307839. -2.07				

TYPE	CODAGES	NB DE VOIES	Z±0.2	COULEUR	CODE F.C.I	CODE R.V.I.	POIDS EN GRAMMES
J		2	—	NOIR	RT94PH02BK*T	5010214471	2.4
A		2	3.1	BLANC	RT94PH02WH*T	5010214472	2.4
B		2	5.6	GRIS	RT94PH02GY*T	5010214473	2.4
J		4	—	NOIR	RT94PH04BK*T	5010214477	3.0
A		4	3.1	BLANC	RT94PH04WH*T	5010214479	3.0
B		4	5.6	GRIS	RT94PH04GY*T	5010214478	3.0
C		4	8.1	JAUNE	RT94PH04YE*T	5010214480	3.0
A		8	3.1	BLANC	RT94PH08WH*T	5010214488	4.3
C		8	8.1	JAUNE	RT94PH08YE*T	5010214490	4.3
E		8	13.1	ROUGE	RT94PH08RD*T	5010214492	4.3
G		8	18.1	VIOLET	RT94PH08VL*T	5010214494	4.3

TYPE	CODAGES	NB DE VOIES	Z±0.2	COULEUR	CODE F.C.I	CODE R.V.I.	POIDS EN GRAMMES
H		8	10.6	MARRON	RT94PH08BN*T	5010214495	4.3
B		8	5.6	GRIS	RT94PH08GY*T	5010214489	4.3
B		16	5.6	GRIS	RT94PH16GY*T	5010214681	6.9
D		16	10.6	VERT	RT94PH16GN*T	5010214682	6.9
H		16	20.6	MARRON	RT94PH16BN*T	5010214683	6.9

A	31/05/12	ECN 12-00684 Removed master column	GB - MC
07	15/11/96	Ajournement	R.R.
06	25/03/96	Ajournement	R.R.
05	14/12/95	Ajournement	R.R.
04	18/10/95	Ajournement	R.R.
03	10/05/95	Ajournement	R.R.
02	21/02/95	Ajournement	R.R.
01	12/01/95	Ajournement	R.R.
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY
MATERIAU / MATERIALE PA66 15% FIBRE DE VERRE			
Questo disegno è di nostra esclusiva proprietà. Non può essere copiato, né riprodotto, né trasmesso a terzi o utilizzato per la fabbricazione senza la nostra autorizzazione scritta. Deve essere restituito nel caso non sia utilizzato.		This is our exclusive property. It is not to be copied, reprinted or disclosed to a third party nor used for manufacturing, without our written consent, and has to be returned in case of not usage.	
TOLERANCES NON SPECIFIES		1DEC ±0.2 2DEC ±0.1 ANGLES ±1°	TOLLERANZE SALVO ISTRUZIONI CONTRARIE
TOUTES DIMENSIONS EN mm		 EUROPEAN PROJECTION PROIEZIONE EUROPEA	DIMENSIONI IN mm
THE UNDERLINED DIMENSIONS ARE NOT ON SCALE		LE DIMENSIONI SOTTOLINEATE NON SONO IN SCALA	
REFERENCES / RIFERIMENTI EPT93004			
DESSIN VERIFICATION		DATE 11.10.94 11.10.94	SIGN. C.SAVINI A.GENTA
← MANUFACTURING CRITICAL POINT © CRITICAL ① IMPORTANT			
PORTE CLIPS RT94 (PLAN DEFINITION CLIENT)			
CAT. No. VOIR PLANCHE			
FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL Framatome Connectors Italia S.p.A.			ECH :
PLAN N° BPD307839.2_2.07			