

⑥

- ENVIRONMENTAL PROTECTION TO QU 000 001


	☐ Prüfmaße	nicht tolerier-te Winkel: $\pm 3^\circ$	Toleranzgruppe nach DIN 16 901	Nennmaßbereich								
	☐ Hilfsmaße			über	0	3	10	22	40	70	120	200
	bis			3	10	22	40	70	120	200	400	
	Allgemeintoleranzen											
☐ theoretische Maße	$\pm 0,20$ $\pm 0,25$ $\pm 0,30$ $\pm 0,40$ $\pm 0,50$ $\pm 0,70$ $\pm 1,00$ $\pm 1,60$											

H8	06	AG	Part-REV: 07 war 06	28FE12	T.CZA	M.SKR
H8	06	AF	Part-No.: 12065287 entfaellt	18.11.02	Eng.	Sikora
H8	06	AF	Bemerkung ueberarbeitet	18.11.02	Eng.	Sikora
G/H8	06	AD	Part-No.: 15397148 war 15342503	18.11.02	Eng.	Sikora


[illegible]

Maßstab/Scale

1:1



Wahrnehmung sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmuster-Entwertung vorbehalten.
Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders
are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.



DELPHI D - 42367 WUPPERTAL	1998	Datum/Dat:	Name
	Bearb. Drawn by	19.05.	U/Rab.
	Gepr. Checked by	20.05.	Seut.
	Norm gepr.	25.05.	D. v. H.

Teil-Nr.: Part-Nr.: siehe Tabelle / see chart		Werkstoff: Material: siehe Tabelle / see chart		Standard dkt. 23.05.1	K.WIS.
Freimaße DIN 16901 Ausgabe 1982		Benennung/Title Flachsteckhülse Gehäuse 3 pol. mit Dichtungen (Metri-Pack 150 P2S) Receptacle housing 3 way			Maßstab/Scale 5:1 1:1
Werkstoffkanten nach DIN 6764		Zeichnung-/ Drawing-No.:			Status K
Projektion/Projection 		Tail Piece			Blatt Page 1 von 1 1 of 1
Einblendung der Originalzeichnung / Original design Datum: 11.12.1984/Name: Lucke; Schekalia		Drawing-Nr.: 15414504			Format: A1

2
DELPHI

[illegible]