









ohne / without

Mutter / nut
thread depth max. 5.0 mm
max. Einschraubtiefe 5.0 mm

Bolzen / bolt
max. Einschraubtiefe 5.5 mm
thread depth max. 5.5 mm



M 1:1




Anschlussbereich verzinkt
terminal area tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0.1 mm

Anforderungsstufe: 2
class: 2

Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 174538
Part marking according to specification 174538

194260	174387	X			
194261	164015			#4-40	
194262	164011			M3	
194263	164007		#4-40		
194264	164003		M3		
Ident.-Nr. part-no. tape & reel	Ident.-Nr. part-no. tray	ohne without	Mutter thread	Bolzen bolt	Bemerkung remark





Verpackt in Tray
Verpackungseinheit 30 St.
tray packaging
packaging unit 30 pcs

Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204628 / Additional indications according to drawing 204628


Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 120 Stück - Packaging unit: 120 pcs

Abspulrichtung - Reel off Direction



Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204654 / Additional indications according to drawing 204654

Layoutvorschlag:
recommended layout:



Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / Missing information and dimensions according to DIN 41652

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications please see the production documentation

Information:		Tolerances	Scale 2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		All Dimensions in mm	Designation
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI www.ERNI.com	TMC-P 25-SMD-6.3-BA8 TMC-P 25-SMD-6.3-type 8
14.04.2010		144891	I
Index		Class	TMCP