








ohne / without

Mutter / nut

max. Einschraubtiefe 5.0 mm
thread depth max. 5.0 mm


Bolzen / bolt

max. Einschraubtiefe 5.5 mm
thread depth max. 5.5 mm



Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 174538
Part marking according to specification 174538

M 1:1




Anschlussbereich verzinkt
terminal area tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0.1 mm

Anforderungsstufe: 2
class: 2

194275	174390	X			
194276	164030			#4-40	
194277	164026			M3	
194278	164022		#4-40		
194279	164018		M3		
Ident.-Nr. part-no. tape & reel	Ident.-Nr. part-no. tray	ohne without	Mutter thread	Bolzen bolt	Bemerkung remark





Verpackt in Tray
Verpackungseinheit 36 St.
tray packaging
packaging unit 36 pcs

Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204628 / Additional indications according to drawing 204628


Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 120 Stück - Packaging unit: 120 pcs

Abspulrichtung - Reel off Direction



Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204654 / Additional indications according to drawing 204654

Layoutvorschlag:
recommended layout:



Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / Missing information and dimensions according to DIN 41652
Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications please see the production documentation

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:

All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest
version of this drawing, please
contact one of the ERNI companies
before using.

Tolerances



Subject to modification without
prior notice.
Drawing will not be updated.

ERNI www.ERNI.com

Scale 2:1

Designation

TMC-S 15-SMD-6.3-BA8
TMC-S 15-SMD-6.3-type 8

144894

Class TMCS

I
A3

e 19.04.2010
Index Date