


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Flachstecker 6.3 x 0.8
EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244
blade terminal 6.3 x 0.8
EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244




Aufschrift
marking

1004 μ T100
10(14) / 250 ~ 50E3 05

8A 125V AC 1/3HP
8A 250V AC 1/3HP
R21

Herstellort / -jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week



Wechsler 1-polig
single pole changeover
Schalt-Betaetigungskraft 0.5 bis 1.1 N
actuating force 0.5 up to 1.1 N
Differenzweg ≤ 0.3 mm
movement differential

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index							
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		0-6 ± 0.1 ± 0.2 >6-15 ± 0.15 ± 0.3 >15-30 ± 0.2 ± 0.5 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120 ± 0.8		Laenge LENGTH		Radien RADII		Original Din A4		Massstab SCALE 1 : 1		K		10044601		9
				☐ ☉		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				0 10 20 30mm		SCHNAPPSCHALTER										
g		85449		21.10.13		BRC				CAD: NX V6.0		snap action switch										
r		29116		24.03.00		PFU				gez./DRAWN BY 12.06.13 BCY		MARQUARDT										
e		18450		10.03.88		WA				gepr./CHECKED BY												
d		11681		22.02.78		WA				Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.24.03.2000												
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY												