




© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Ruhestellung
free position
Schaltpunkt
operating position
zul. Endstellung
total travel
position allowed





A-A
2:1

B-B
2:1


Aufschrift
marking

1006 µ T100
10(14) /400 ~10E3
6(2.5) /400 ~50E3 05

10A 125V AC 1/4HP
10A 250V AC 1/4HP
R44



NC NO



Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betaetigungskraft 0.8 bis 1.4 N
actuating force 0.8 up to 1.4 N

Differenzweg ≤ 0.7 mm
movement differential

Herstellort / -jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP Zeichn./DRAWING NO. Index	
fuer Winkel FOR ANGLE		PROJEKTION		Original Din A4		Massstab SCALE 1:1		K 10060901 e	
Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Loenge LENGTH		Radien RADIUS		0 10 20 30mm		Schnappschalter	
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1 ± 0.2		>6-15 ± 0.15 ± 0.3		>15-30 ± 0.2 ± 0.5		Snap action switch	
>30-70 ± 0.3		>70-120 ± 0.4		>120 ± 0.8		CAD: NX V6.0		gez./DRAWN BY 22.03.13 BCY	
d 26264 02.09.99 PFU		c 22549 24.11.93 GJ		b 22163 06.05.93 BLE		13026 14.01.80 KR		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.02.09.1999	
Ausg. Aenderung ISSUE REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. Aenderung ISSUE REVISION		gez. DRAWN BY		MARQUARDT	