





Empfohlenes Lochbild
Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
1:1



- Anschlußloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$
- Fixierloch $\varnothing 3.5^{+0.1}$



Aufschrift

1010 μ
G01

Wechsler 1-polig


Auf Verpackung
MARQUARDT
1010.6002 μ

Schalt-Betätigungskraft 0.45 bis 1.05 N
Differenzweg ≤ 0.9 mm
Kontakte vergoldet

G01 entspricht:
2(0.5)/250~50E3 T85



Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1010.6002	Index h
			PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADII		Original DIN A4				
0-6	± 0.1	± 0.2											
>6-15	± 0.15	± 0.3											
>15-30	± 0.2	± 0.5											
>30-70	± 0.3	± 10%											
>70-120	± 0.4												
			>120-200	± 0.8									
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		 						0 10 20 30 mm		Schnappschalter			
c			g	29167	27.10.00	pfu	CAD Medusa		Z				
b			f	23487	25.07.95	gue	gez./DRAWN BY 27.10.00 pfu						
							gepr./CHECKED BY						
h	31243	08.02.01	pfu	e			Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT				
III	14611	13.09.82	gue	d			Z.gl.Nr.vom 09.09.82						
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim							