





Empfohlenes Lochbild, Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil3 sehr fein

1:1



- Anschlußloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$

- Fixierloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$

Aufschri f t


⑦ 1017 μ

Auf Verpackung

MARQUARDT

1017.5701 μ

0.1A 24V 50E3 T85



Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.15 bis 0.5 N

Kontaktteile versilbert

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K		Zeichn./DRAWING NO. 1017.5701		Index	
Für Winkel FOR ANGLE $\pm 2^\circ$			PROJECTION			Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		Original DIN		Maßstab SCALE	
						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8		± 0.2 ± 0.3 ± 0.5		A4		5:1	
e d c			i h g f			CAD Medusa		Z		Federsatz					
33664 17287			13.06.02 bz 09.06.86 Wa			gez./DRAWN BY 13.06.02 bz gepr./CHECKED BY		Z							
Ausg. ISSUE			Änderung REVISION			gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF Z. gl. Nr. vom 29.03.83							
MARQUARDT			Marquardt GmbH, D-78504 Rietheim-Weilheim												