




Aufschrift



1050 μ

2(0.5)/250~
25E3 T100



2A 125-250V AC
R18



Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 0.50 N


Rückschaltkraft ≥ 0.10 N

Differenzweg ≤ 1.0 mm

Kontakte vergoldet

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		S	Zeichn./DRAWING NO. 1050.5251
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					 Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Original DIN A4		Maßstab SCALE 2:1			
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30									
	0.2	0.3							Schnappschalter			
d	30390	12.10.00	pfu	i								
c	29543	19.05.00	pfu	h				gez./DRAWN BY 24.03.93 Ble				
b	25587	01.12.97	gue	g								
a	0	07.07.94	mk	f								
				e	38135	17.09.03	sig	Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						