


A

B


C

D

E



Aufschrift

1050 μ 2(0.5)/250~
25E3 T1002A 125-250V AC
R18

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 0.60 NRückschaltkraft ≥ 0.10 NDifferenzweg ≤ 1.00 mm

Kontakte vergoldet

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum
der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten. Copyright reserved.

För Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		För Winkel FOR ANGLE ± 2°		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1050.5305	Index
PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		Original DIN		Maßstab SCALE						
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1		± 0.1		± 0.2		A4		2:1		Schnappschalter				
		>6-15 ± 0.15		± 0.15		± 0.3		0		10						
		>15-30 ± 0.2		± 0.2		± 0.5		20		20						
		>30-70 ± 0.3		± 0.3		± 10%		30		30						
		>70-120 ± 0.4		± 0.4								MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				
		>120-200 ± 0.8		± 0.8												
c				g				CAD Medusa		Z		Ersatz für/REPLACEMENT OF V00.238.5				
b		38135		17.09.03 sig		f		gez./DRAWN BY 22.01.02 vor								
a		33738		07.05.02 vor		e		gepr./CHECKED BY								
		32902		22.01.02 vor		d										
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY						