




VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer
den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfuigungsbefugnis, wie Kopier- und
Weitergaberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of
Marquardt GmbH. Without our consent, it may
not be reproduced or given to third parties.



Aufschrift marking

Ⓜ
1055/58
Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062
date code of manufacture: year/week
acc. to DIN EN 60062

Schalt-Betätigungskraft
actuating force ≤1.8 N
Differenzweg
movement differential ≤0.4 mm
Rückschaltkraft
release force ≥0.5 N
Schutzart nach EN 60529 IP 67
protection according to EN 60529

			24 14 1 Wechsler 1-polig single pole changeover			
				Au - Au		1055.2061-02
			Schaltart SWITCHING MODE	Kontaktpaarung CONTACT MATING	Bild FIGURE	Art. -PI ITEM- PI
Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET 01	Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Original DIN A3	Maßstab SCALE 2:1
	bis/UP TO	über/OVER				
	6	6 bis/UP TO 30				
±	0.1	30				
d	72914	21.03.11 Sb	i			
c	70277	09.09.10 Sb	h			
b	47415	05.05.06 gr	g			
a	34357	06.12.02 bz	f			
			e			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	
Ersatz für/REPLACEMENT OF						
						Schnappschalter snap action switch
						MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim