



© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) <i>recommended cut-out for snap-in fixing ledge opposite to snap-in direction</i>	Wanddicke <i>wall-thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	11 ^{+0.1} 11 ^{+0.1}




Gruen transp.
green transp.




Aufschrift
marking

1640.1107
611,51/250~T85/55



Herstellort/-jahr/-woche
code of manufacture: place/year/week



Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit Rv fuer 230V~
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with Rv for 230V AC
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 16401107	Index b
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADI	Original Din A4		Masstab SCALE 1 : 1 30mm				
					0-6 ± 0.15 ± 0.2	>6-15 ± 0.2 ± 0.3				>15-30 ± 0.25 ± 0.5			
fuer Winkel FOR ANGLE. ±			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>30-70 ± 0.4	>70-120 ± 0.6	>120 ± 1.0	± 10%	0 10 20 30mm					
									CAD: NX V6.0		GERAETESCHALTER appliance switch		
b	77331	12.04.12	ZO						gez./DRAWN BY 11.04.12 ZO		 MARQUARDT		
a	30290	28.09.00	GRh						gepr./CHECKED BY				
		14.10.81											
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY			Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.14.10.1981				