



1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1



plug in / Flachstecker
öhl. DIN 46 244-A 4.8-0.8

X



Marking
Aufschrift




168..
16(4)/250 ~
12(8)/250 ~
10(8)/250 ~ 5E4



T100/55

12A 125 - 250 VAC
1/2 HP 125-250 VAC

R 97



date code of manufacture:
year / week
acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062


operating position	Schalt- stellung	h
OFF	AUS	23.9
ON	EIN	≤20.85
block	Block	19.7

SPN0

suitable for appliances of class II

Schließer 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet



Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1683.1201	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Laengen LENGTH		Radien RADII				
						0-6		± 0.15		± 0.2				
						>6-15		± 0.2		± 0.3				
						>15-30		± 0.25		± 0.5				
						>30-70		± 0.4						
				>70-120		± 0.6								
				>120-200		± 1								
										Original DIN A4		Maßstab SCALE 1:1		
										0 10 20 30 mm				