


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1



Aufschrift Marking

1803.
 6(4)/250~5E4
 10(4)/250~ T100/55
 05

10A 125-250V AC
 1/3HP 125V AC
 1/2HP 250V AC
 R50

Wechsler 1-polig
 Fuer Geraete der Klasse II geeignet
 single pole changeover
 suitable for appliances of class II

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 ① ALLE Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 ② This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
 date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Loge FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCD DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1803.6222	Index																		
				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm				Original DIN					Massstab SCALE																	
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		<table><tr><td></td><td>Laengen LENGTH</td><td>Radien RADII</td></tr><tr><td>0-6</td><td>± 0.2</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.4</td><td>±</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.4</td><td>±</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>±</td><td rowspan="3">±</td></tr><tr><td>>70-120</td><td>±</td></tr><tr><td>>120-200</td><td>±</td></tr></table>			Laengen LENGTH	Radien RADII	0-6	± 0.2	± 0.2	>6-15	± 0.4	±	>15-30	± 0.4	±	>30-70	±	±	>70-120	±	>120-200	±	0 10 20 30 mm		A4 1:1	
	Laengen LENGTH	Radien RADII																														
0-6	± 0.2	± 0.2																														
>6-15	± 0.4	±																														
>15-30	± 0.4	±																														
>30-70	±	±																														
>70-120	±																															
>120-200	±																															
c				g		CAD Medusa				Z		Geraeteschalter Appliance Switch																				
b				f		gez./DRAWN BY 22.03.06 Mut																										
a		64510		05.10.09 Mut		e		gepr./CHECKED BY mej				MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim																				
		45400		22.03.06 Mut		d		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF																								
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY																						

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.