

	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	19.2 -0.1 19.4 -0.1 19.8 -0.1	21.9 +0.1 21.9 +0.1 21.9 +0.1
B				
C	schwarz black Wippe grün transp. Zeichen weiß rocker green transp. symbol white			
D	Aufschrift Marking Ⓜ 1805. 8(8)/250~5E4 12(4)/250~ 5/70A 250V~ T100/55 05 1a 2 VERTRAULICH-CONFIDENTIAL Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.			
E	15A 125-250V AC 3/4 HP 125V AC 1 1/2 HP 250V AC R 149 Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062 date code of manufacture: year/week acc. to DIN EN 60062 on box: 0041.1657 Auf Verpackung: 0041.1657 Ausschalter 2-polig Glimmlampe mit R_V für 110 - 230V~ Für Geräte der Klasse II geeignet DPST neon lamp with R_V for 110 - 230VAC suitable for appliances of class II			

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET		K	Zeichn./DRAWING NO. 1805.7118
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Original DIN A4		Maßstab SCALE 1:1			
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30							
d	62436	02.03.09	vor	i				Geräteschalter appliance switch		
c	46930	28.03.06	vor	h						
b	25986	25.03.98	sig	g						
a	24994	15.05.97	sig	f						
				e		gez./DRAWN BY 24.06.96 Hs gepr./CHECKED BY Kiz		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Riethem-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					
Ersatz für/REPLACEMENT OF 1805.V96.44.700										