





1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25	19.2 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}
	1.25 to / bis 2	19.4 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}
	2 to / bis 3	19.8 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}



Aufschrift
marking

1808. μ
6(2)/250 ~ T100/55



6A 125-250V AC
1/8HP
R58



Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Umschalter 1-polig

Mit Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion einseitig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

SPDT

with centre-off
biased from one side
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18086202	Index a	
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±	Laenge LENGTH						Radien RADI
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					0 10 20 30mm	Original Din A4	Massstab SCALE 1 : 1	GERAETESCHALTER	
											appliance switch	
								CAD: NX V6.0	MARQUARDT			
								gez./DRAWN BY 05.10.06 MUT gepr./CHECKED BY				
a	64492	20.10.09	MUT					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF	MARQUARDT			
	48542	09.11.06	MUT									
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY						