




1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1
		1.25 to / bis 2	30.2 -0.1
		2 to / bis 3	30.6 -0.1
			width of cut-out Ausschnittbreite
			11 +0.1
			11 +0.1
			11 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.




plug-in
 Flachstecker
 DIN 46244-A6.3x0.8



green transp.
 grün transp.

black
 schwarz



Marking
 Aufschrift

Ⓜ
 1830.
 10(8)/250 ~ 5E4
 20(4)/250 ~ 185/55
 5/120A 250V ~



16A 250V AC
 1HP
 R142



date code of manufacture:
 year / week
 acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/- woche nach
 DIN EN 60062

SPST

neon lamp with Rv for 230V AC
 suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig

Glimmlampe mit Rv für 230V ~

Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K 1830.3118	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1		
		bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30							über/OVER 30
		0.2		0.4							
d	47286	03.05.06	hhe	i			0102030 mm	Appliance Switch Geräteschalter			
c	32181	09.08.01	Grh	h			gez./DRAWN BY 28.03.94 Grh				
b	23781	22.01.96	grh	g			gez./DRAWN BY Kiz				
a	22680	28.03.94	Grh	f			Ersatz für/REPLACEMENT OF Original gl. Nr. vom 19.11.91				
				e							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				