



1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	30 -0.1 30.2 -0.1 30.6 -0.1	22 +0.2 22 +0.2 22 +0.2



Aufschrift
Marking



1832.

16(4)/250 ~ T105/55



16A 125-250V AC

1/4 HP 125V AC

1/2 HP 250V AC

R70



Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:

place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Mit integrierter Systemabdeckung

DPST

suitable for appliances of class II
with integrated system cover

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1832.0113	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1				
						0-6	± 0.2	± 0.2						
						>6-15	± 0.2	± 0.3						
						>15-30	± 0.4	± 0.5						
						>30-70	± 0.6							
				>70-120	±	± 10%								
				>120-200	±									
								0 10 20 30 mm				Geraeteschalter Appliance Switch		
c	64507	11.11.09	hhe	g				CAD Medusa		Z				
b	39880	15.03.04	hhe	f				gez./DRAWN BY 10.07.01 grh						
a	35777	12.03.03	hhe	e				gepr./CHECKED BY Mej						
	32097	10.07.01	grh	d				Ersatz für/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim			