


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	23.2 -0.1	6.8 +0.1
	1.25 to / bis 2	23.4 -0.1	6.8 +0.1
	2 to / bis 3	23.8 -0.1	6.8 +0.1



SPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Marking
Aufschrift

1911.
4(1)/250~5E4 T85
6(2)/250~

6A 125-250V AC
1/8 HP
R 58

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1911.1104	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Laengen LENGTH	Radien RADI	Original DIN A4				
						0-6	± 0.1	± 0.2						
						>6-15	± 0.15	± 0.3						
						>15-30	± 0.2	± 0.5						
						>30-70	± 0.3							
						>70-120	± 0.4							
				>120-200	± 0.8	± 10%								
				c		g		CAD Medusa				Z	Geräteschalter Appliance Switch	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
				b		f		gez./DRAWN BY 12.07.99 vor						
				a	43248	13.05.05	hhe	gepr./CHECKED BY						
					27951	12.07.99	vor	Ersatz für/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						