







Schaltbild



Oberteil und Unterteil:
Werkstoff:Polyamid
Farbe :Schwarz, ähnlich RAL 9011

Aufschrift:
MARQUARDT
2410.0101 µ
6(2.5)/250~50E3

Wechsler 1-polig
Öffner 1-polig

Schaltbild

Schaltpunkt I (gemessen von Ausgangsstellung) ≈ 2.3mm
Schaltpunkt II (gemessen von Ausgangsstellung) ≈ 8mm
gemessen an der äußersten Kante des Oberteils

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET Original DIN A2	Maßstab SCALE 1:1	K	2410.0101
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES								
±	bis/UP TO 6	0 bis/UP TO 6	bis/UP TO 30	0 bis/UP TO 30						
	0.15		1		1.5					
e			j	41282	13.10.04 bz		gez./DRAWN BY 26.04.94 vn gepr./CHECKED BY	Fußdruckschalter	MARQUARDT	Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
d			i	30220	27.09.00 pfu					
c			h	23889	08.05.96 Moo					
b			g	23493	26.04.94 vn					
k			f	20708	15.03.91 Moo					
ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchn. gl. Nr. v. 25.01.67				