





© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Aufschrift:
Marking:

Ⓜ 2420.0101

14(4) / 250 ~ μ 50E3

 10

Hersteldatum:
Herstellort/ -jahr/ -woche/ -tag
nach Marquardt Standard

Date code of manufacture:
plant / year / week / day
acc. to Marquardt standard

Kraft in Ruhestellung
force in free position 24 N ± 10 N

Kraft an Schalterpunkt
force at operating position 30 N ± 10 N

Kraft in Endstellung
force at total travel position 35 N ± 10 N

Beigelegte Bedienungsanleitung beachten
Please observe user manual for
further information

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ =				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP		Zeichn./DRAWING NO.		Index							
						PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		0-6 ± 0.15 ± 0.2 >6-15 ± 0.2 ± 0.3 >15-30 ± 0.25 ± 0.5 >30-70 ± 0.4 >70-120 ± 0.6 >120 ± 0.8		Loenge LENGTH		Radien RADII		Original Din A3		Massstab SCALE 1:1 30mm		K		24200101		c	
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						0 10 20 30mm				FUSSSCHALTER									
c		74959		25.08.11		FRT						CAD: NX V6.0				Foot switch									
b		73342		19.04.11		HHE						gez./DRAWN BY 21.07.10 BZ													
a		71861		01.02.11		FRT						gepr./CHECKED BY													
		67855		30.08.10		FRT						Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V09111350													
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY								MARQUARDT							