





Schaltp. min. 0.05 nach Druckp.




Aufschrift
auf Verpackung: 29400486740011




Schließer 1-polig
mit Druckpunkt

Schaltspannung max. 28V
Schaltstrom max. 30mA
Druckpunktkraft 5-7N
Betätigungsgeschw. 10mm/sec
Anschlüsse verzinkt

Diese Unterlage ist geistiges
Eigentum der Marquardt GmbH.
Schutzvermerk nach DIN 34
beachten. Copyright reserved.

ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION		
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	
	bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30				
	über/OVER 30						
	0.2		0.4				
n			i	25988	31.03.98	ble	
m			h	24682	13.03.97	RS	
L	33540	28.03.02	wem	g	23660	23.11.95	stz
k	26648	13.10.98	ble	f	23495	01.09.95	stz
j	26140	18.05.98	ble	e	23190	07.02.95	stz
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		

Pause COPY	Blatt SHEET		S	Zeichn./DRAWING NO. 3000.0452
	Original DIN A3	Maßstab SCALE 5:1		
			Schaltmodul	
gez./DRAWN BY 14.09.95 stz gepr./CHECKED BY				
Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichnung gl. Nr. v. 21.06.93			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	