





VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Loetbereich verzinkt und abgedichtet
 soldering area tinned and sealed



Aufschrift
 Marking

Ⓜ

4021. T80
 10/250 ~ IE4
 15 US

Herstellort/-jahr/-woche
 code of manufacture:
 place/year/week

Umschalter 2-polig
 nicht unter Last schalten
 DPDT
 no load break

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 4021.4420	Index	
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN A4					Maßstab SCALE 1:1
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Loengen LENGTH		Radien RADII		0 10 20 30 mm			
				0-6 ± 0.2		± 0.2					
				>6-15 ± 0.2		± 0.4					
				>15-30 ± 0.4		± 0.4					
				>30-70 ± 0.4							
				>70-120 ± 0.6		± 10%					
				>120-200 ±							
c		g		87399		16.12.13 Mut		CAD Medusa		Z	
b		f		71182		05.11.10 hhe		gez./DRAWN BY 25.04.00 grh		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
a		e		29415		26.04.00 grh		gepr./CHECKED BY Mej			
		d		17648		16.12.86 Pr		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl. Nr. 05.03.81			
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY	