




Empfohlenes Lochbild; Bauteileseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein
recommended terminal layout; side of component
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite)
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)

Wanddicke wall-thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
0.75 to / bis 1.25	26.2 -0.1	12.4 +0.1
1.25 to / bis 2	26.4 -0.1	12.4 +0.1
2 to / bis 3	26.8 -0.1	12.4 +0.1



VERTRAULICH - CONFIDENTIAL
 • Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 • Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 • This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Marking
Aufschrift





- 155..
- 16(4)/250 ~
- 10(4)/250 ~ 5E4 T100/55 T100
- 5/100A 250V ~



16A 125-250V AC
1 HP 125V AC
2 HP 250V AC
R38

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place/year/week acc. to DIN EN 60062



Ausschalter 2-polig

Fuer Geraete der Klasse II geeignet

DPST

suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC. 		Für Winkel FOR ANGLE 		Allgemeine Toleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS PROJECTION 			Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES <table border="1"> <tr> <th>Laengen LENGTH</th> <th>Radien RADII</th> </tr> <tr> <td>0-6 ± 0.2</td> <td>± 0.2</td> </tr> <tr> <td>>6-15 ± 0.4</td> <td>± 0.4</td> </tr> <tr> <td>>15-30 ± 0.4</td> <td>± 0.4</td> </tr> <tr> <td>>30-70 ±</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>>70-120 ±</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>>120-200 ±</td> <td>±</td> </tr> </table>			Laengen LENGTH	Radien RADII	0-6 ± 0.2	± 0.2	>6-15 ± 0.4	± 0.4	>15-30 ± 0.4	± 0.4	>30-70 ±	±	>70-120 ±	±	>120-200 ±	±	Pause COPY Blatt SHEET Original DIN Maßstab SCALE 1:1 0 10 20 30 mm		Typ K Zeichn./DRAWING NO. 1552.4605 Index	
Laengen LENGTH	Radien RADII																										
0-6 ± 0.2	± 0.2																										
>6-15 ± 0.4	± 0.4																										
>15-30 ± 0.4	± 0.4																										
>30-70 ±	±																										
>70-120 ±	±																										
>120-200 ±	±																										
c 69572 b 35129 a 28568 Ausg. ISSUE Änderung REVISION gez. DRAWN BY		11.10.10 hhe 27.02.03 wj 16.11.99 Mut g f e d Änderung REVISION gez. DRAWN BY		CAD Medusa Z gez./DRAWN BY 16.11.99 Mut gepr./CHECKED BY mej Ersatz für/REPLACEMENT OF		Geraeteschalter Appliance Switch MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim																					