







STRICTLY
CONFIDENTIAL




○ CAPABILITY



□ External gasket maximum clearance after mating male and female holder

For use and mating operation : see spec. PU01634V
 Cavity 1.5 in accordance with STE9628823099
 Cavity 2.8 in accordance with STE9628823099

(*) For information

Note : minimum external diameter authorized of wire :
 for 1.5 terminal = 1.40 mm. for 2.8 terminal = 1.75 mm

53/05	15/07/05	10	ADDED HARD POINT DEVICE (female hsg. rev08; slide rev08)			
31/03	20/8/03	09	MODIFICATO COLORE SLITTA E RIF. SPECIFICA PRODOTTO		D.Testa G.Stella	
60/02	15/10/02	08	ELIMINATO LAY OUT 16 VIE		D.Testa G.Stella	
22/02	7/07/02	07	AGGIUNTO LAY OUT 16 VIE; ELIMINATO CODIFICA BROWN E CODIFICA CONTATTI		D.Testa G.Stella	
039/01	12/12/01	06	C6	RIDISEGNATO CON NUOVO CARTIGLIO; MODIFICATA GROMMET	D.Testa G.Stella	
ECN-NO. NUMERO-ECN	DATE DD/ MM / YY DATA	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY INVENTORI	CHK. BY APPR. (CONVALIDA)
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO	PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO	APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE		THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999		QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA' DELLA FCI. Questo disegno non può essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l'espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999
see note	--	see note				
TOLERANCES TOLLERANZE COUNTERPART Nr. CONTRAPARTE Nr. ± 0.1mm. / ±0.5°		MATERIAL : MATERIALE : COLOUR : COLORE : TOOL NO.		SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE see note		CAD SYSTEM
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA		LOC. CODE NAZIONALITA'		F		ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI
DRAWN BY DISSEGNO CHECKED BY CONTROLLATO APPROVED BY APPROVATO		DATE DATA NAME NOME TITLE DESCRIZIONE		DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO		DWG SIZE FORMATO SHEET FOLIO
18/4/01 F.Girard		DOOR TO BODY 34 WAYS ASSY FEMALE HOLDER		FSD 309254		A2 di 2
18/4/01 PC.Bigotto		ESR NO. NUMERO ESR FRA 713		CAT. NO. NUMERO CAT. FSD 309254		SCALE 2:1

	
<p style="text-align: center;">BLACK</p>	<p style="text-align: center;">GREY</p>
<p>S 211 PC 34 9 S 0 033</p>	<p>S 211 PC 34 9 S 8 033</p>
<p>S 211 PC 34 9 S 0 034</p>	<p>S 211 PC 34 9 S 8 034</p>
<p>S 211 PC 34 9 S 0 035</p>	<p>S 211 PC 34 9 S 8 035</p>

NOTE:

- ALVEOLE SUIVANT STE 9633962299
- POSITION ALVEOLE SUIVANT STE 9638439099
- CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME E7303150G
- MASS DU PRODUIT LIVRABLE=45 gr.
- PRODUCT IN ACCORDANCE WITH STE 9638438999

CONNETIQUE SICMA												21	16
53/05	15/07/05	10		ADDED HARD POINT DEVICE (female hsg. rev.08;									
				slide rev.08)									
31/03	20/8/03	09		MODIFICATO COLORE SLITTA E RIF. SPECIFICA PRODOTTO							D.Tesla	G.Stella	
60/02	15/10/02	08		ELIMINATO LAY OUT 16 VIE							D.Tesla	G.Stella	
22/02	7/07/02	07		AGGIUNTO LAY OUT 16 VIE, ELIMINATO CODIFICA BROWN							D.Tesla	G.Stella	
				E CODIFICA CONTATTI									
039/01	12/12/01	06	C6	RIDISEGNATO CON NUOVO CARTIGLIO; MODIFICATA GROWMET							D.Tesla	G.Stella	
ECN-NO. NUMERO -ECN	DATE DD/ MM / YY DATA	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA							DRAWN BY DISEGNATORE	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. O APPROVATO
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO			PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO		APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE		THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999					QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA' DELLA FCI. Questo disegno non può essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l'espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999	
see note			--		see note								
TOLERANCES TOLLERANZE COUNTERPART Nr. CONGREGAZIONE Nr. ± 0.1mm. / ± 0.5°			MATERIAL : MATERIALE : COLOUR : COLORE :		see note		SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE		FCI		ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO DIMENSIONS IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI		CAD SYSTEM pro / eug DWG SIZE FORMATO A2 SHEET FOLIO 2 di 2
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA			TOOL NO.				LOC. CODE NAZIONALITA' F		DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO		FSD 309254		C
DRAWN BY DISEGNATORE			DATE DATA		NAME NOME		DOOR TO BODY 34 WAYS ASSY FEMALE HOLDER						
CHECKED BY CONTROLLATO			18/1/01		F. Girard								
APPROVED BY APPROVATO			18/1/01		P. Bigollo								
ECN NO. NUMERO ESR			FRA 713		CAT. NO. NUMERO CAT.		FSD 309254		FILE NAME NOME FILE				SCALE SCALA 2:

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)
[10763095](#)