




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.


Zeichnung auf CAD erstellt
darf nur DV-gestützt geändert werden



Werkstoff :
PA 6.6, Farbe siehe Tabelle
Temperaturbereich : -40° bis +85°
material :
nylon 6.6, colour see table
temperature range : -40° to +85°



3 021 03 04	gelb / yellow	
3 021 03 01	schwarz / black	
Ausf./version	Farbe / colour	

					1999	TAG	NAME	BLATT	 FRAMATOME CONNECTORS AUSTRIA	
					GEZ.	14.12.	G. Schratz	1		
	A00		14.12.99	Schr.	GEPR.			VON		
AEM-NR. INDEX		AENDERUNG		TAG	NAME	FREI		1 BL.		
ABWEICHUNGEN FUER MASSE OHNE TOLERANZANGAB NACH			WERKSTOFF siehe Bemerkung see note		OBERFLAECHE		MASSTAB 2:1		 ISO PROJECTION	DIMENSIONS IN MILLIMETERS
FUER LAENGMASSE ± 0.1 FUER RAD. UND FASEN ± 0.1 FUER WINKEL ± 1.0°										
FORM- UND LAGETOLERANZEN DIN 7184			BENENNUNG Flachkontaktgehaeuse 10-pol. female housing 10-pos.							C 3 021 03 01
DATE/NAME M: 3\021\0301_A00_C										
			ERSATZ FUER :							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[30210301](#) [30210301-B](#)