



COD	TITLE BENENNUNG	PART-NO.:	PART- REV	DATE DATUM	AMOUNT ANZAHL	CUSTOMER-NO.:	MATERIAL WERKSTOFF	RAL	NOTES BEMERKUNG
A	RECEPTACLE HOUSING 2 WAY FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 2 POL.	413 162 10737780	01	21MY92	---	---	---	---	CONDITION OF DELIVERY POS. 1-2 ASSEMBLED LIEFERZUSTAND POS. 1-2 MONTIERT
1	RECEPTACLE HOUSING 2 WAY FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 2 POL.	413 188 10720609	---	---	1	---	PA6 BLK	9005	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR
2	SEAL DICHTUNG	400 522 10718228	---	---	1	---	SILICON OILED GRN	---	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR
B	RECEPTACLE HOUSING 2 WAY FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 2 POL.	402 339 15397208	01	21MY92	---	---	---	---	CONDITION OF DELIVERY POS. 1-2 ASSEMBLED LIEFERZUSTAND POS. 1-2 MONTIERT
1	RECEPTACLE HOUSING 2 WAY FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 2 POL.	402 338 10719110	---	---	1	---	PA6 GRA	7001	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR
2	SEAL DICHTUNG	402 228 10720717	---	---	1	---	SILICON NOT OILED BLU	---	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR
C	RECEPTACLE HOUSING 2 WAY FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 2 POL.	402 252 10719100	01	21MY92	---	---	---	---	CONDITION OF DELIVERY POS. 1-2 ASSEMBLED LIEFERZUSTAND POS. 1-2 MONTIERT
1	RECEPTACLE HOUSING 2 WAY FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 2 POL.	413 188 10720609	---	---	1	---	PA6 BLK	9005	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR
2	SEAL DICHTUNG	402 228 10720717	---	---	1	---	SILICON NOT OILED BLU	---	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR

DWG STATUS				ZONE	REVISION HISTORY		AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P							
21MY92	R	00			REPLACEMENT FOR/ERSATZ FUER 6302.076/000 KZUS, REV / INDEX 17 FROM / VOM 090E91					
21MY92	R	01			CREATION OF ORIGINAL DESIGN (EMS) ERSTELLUNG DER ORIGINALZEICHNUNG (EMS)				F.COURLIS	R.WIS
27FE08	R	01	AA		DRAWING ON US NEW DRAW UP ZEICHNUNG AUF US NEU ERSTELLT				K.PITR	R.WIS




REMARKS:

- MAXIMUM DRAFT ANGLE 1°
- LETTERS AND ENGRAVINGS 0.2 MM RAISED


BEMERKUNGEN:

- ZULAESSIGE ENTFORMUNGSSCHRAEGE MAX. 1°
- SCHRIFTEN UND GRAVUREN 0.2 MM ERHABEN



DIN TO CHECK PRUEFMASSE	DIMENSIONAL RANGE (MM)	CHART E1
FROM	> 0	> 20
TO	> 20	> 30
	> 30	> 70
	> 70	> 100
	> 100	> 150
	> 150	> 200
	> 200	> 250
	> 250	> 300
	> 300	> 400
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
THEORETIC DIM THEORE. MASSE	±0.15	±0.2
	±0.3	±0.4
	±0.5	±0.6
	±0.8	±1
	±1.2	±1.2
ANGULAR TOLERANCE ±2°		

SCALE / MASSSTAB:
1:1



DWG TYP PART DRAWING	DISTR CODE
WEIGHT (GR)	---
VOLUME (CM³)	---
ROUTING	---

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:

SEE CHART
SIEHE TABELLE

GD&T
ACCORDING TO:

ISO 1101

ORIGINAL DESIGN
6302.076/000 KZUS

REFERENCE

FIRST ANGLE PROJECTION

DO NOT SCALE	USE MATH DATA	UC UNIGRAPHICS
-----------------	------------------	-------------------

DELPHI

DELPHI DEUTSCHLAND GMBH

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION.
NO RIGHTS ARE GRANTED TO USE THIS DRAWING FOR ANY PURPOSE OTHER
THAN THE FURNISHING OF SERVICES AND SUPPLIES TO DELPHI
CORPORATION.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM VON DELPHI CORPORATION.
ES IST NICHT GESTATTET, DIESE ZEICHNUNG FUER ANDERE
ZWECKE ALS FUER DIE BEREITSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND WAREN
AN DELPHI CORPORATION ZU NUTZEN.

DR	DATE
K.PITALA	07JA08
APVD1 R.WISNIEWSKI	27FE08
APVD2 R.WISNIEWSKI	27FE08
APVD3	
APVD4	
APVD5	

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI 10949001
POTENTIELL BEFAEHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMÄSS DELPHI 10949001

MATERIAL
SEE CHART / SIEHE TABELLE

DRAWING NAME
RECEPTACLE HOUSING 2 WAY
FOR METRI-PACK 280

FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 2 POL.
FUER METRI-PACK 280

DRAWING NUMBER
1 3679039

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P
A1	5:1	1 OF 1	1 OF 1	R	01	AA

1 ARCHIVES 27FE08

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[10737780](#)