




EUR C04 112 F29 PDS

PART-NO. TEILE-NR.	REV.	PART-NO. TEILE-NR.	REV.	ITEM POS.	NAME BENENNUNG	MATERIAL	COLOR FARBE	MVL	DELPHI
MVL		DELPHI							

6 043 10 11	A	10740372	01	3	SEAL Dichtung	SILICON	RED Rot		
				2	TPA Kontaktsicherung	PBT	BLUE Blau	9 339 00 00	33511770
				1	8POS. FEMALE CONNECTOR 8 POL. Flachkontaktgehäuse	PBT-GF30	BLACK Schwarz		



DCSI 9.5MM FEMALE TERM.	6 007 02 71	10763018	>6.00 - 10.00	Ø 5.80 - Ø 6.60	6 099 33 03	10721071	3, 5
				Ø 5.40 - Ø 6.60	6 099 33 04	10889241	
				Ø 3.50 - Ø 5.50	6 099 33 01	15327788	
	6 007 02 61	15327734	>4.00 - 6.00	Ø 3.40 - Ø 4.40	6 099 33 08	13546490	
				Ø 3.50 - Ø 5.50	6 099 33 01	15327788	
	6 007 02 51	10775312	>2.50 - 4.00	Ø 3.50 - Ø 5.50	6 099 33 01	15327788	
			Ø 3.40 - Ø 4.40	6 099 33 08	13546490		
DCSI 6.3MM FEMALE TERM.	6 004 00 51	10748126	4.00	Ø 3.10 - Ø 5.50	6 099 26 06	12186636	1, 2
	6 004 00 41	15340695	1.50 - 2.50	Ø 2.20 - Ø 3.20	6 099 26 04	15443869	
	6 004 00 31	12186637	0.50-0.75-1.00	Ø 1.40 - Ø 2.30	6 099 26 07	12186638	
DCSI 2.8MM FEMALE TERM.	6 004 05 41	33511768	>1.00 - 1.50	Ø 2.20 - Ø 2.70	6 099 34 05	33501746	6, 7, 8, 9 Ⓔ
	6 001 05 31	12198447	0.50 - 1.00	Ø 1.70 - Ø 2.10	6 099 34 03	15327786	
	6 001 05 11	15395924	0.35	Ø 1.20 - Ø 1.60	6 099 34 01	33511807	
DESCRIPTION	MVL	DELPHI	WIRE SIZE DRAHTGROSSEN- BEREICH (mm ²)	ISOLATION SIZE ISOLATIONSBEREICH (Ø)	MVL	DELPHI	CAVITY-NO. KAMMER-NR.
	PART-NO. TEILE-NR.				PART-NO. SINGLE WIRE SEAL Einzeladerdichtung		
USEABLE TERMINALS FOR THIS CONNECTOR GEEIGNETE KONTAKTE FUER DIESEN STECKER							



VALIDATED ACCORDING: GMI 12590
GEPRUEFT NACH: GMI 12590

NEUTRAL VERSION

13-00711		A5		DPN 33511769 REPLACED BY 33511807			
ECN-NO. ECN-NUMBER		POSITION POSITION		CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG			
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZ.		PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZ.		APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZ.		COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED. DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHÄLT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESER DOKUMENTE ODER DEREN INHALT ODER DATEN, ODER AUCH ALS ADMINISTRATION VON BELEGHEIN FÜR ANDERE, IST OHNE BEZUGSBERECHTIGUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNTERSAGT.	
				9 902 07 40			
TOLERANCES TOLERANZEN		DIN ISO 2768 T1 DIN ISO 2768 T2		MATERIAL : MATERIAL : SEE TABLE SIEHE TABELLE		SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	
COUNTERPART No. GEGENSTÜCK-Nr.		SEE NOTES		COLOUR : FARBE : -		ECO Loc. Code STANDORT CODE GN	
DO NOT MEASURE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN		DATE DATUM		NAME NAME		TOOL NO. WERKZEUG-Nr.	
CREATED BY ERSTELLT		1996-05-19		WEL		TITLE BENENNUNG 8WAY SEALED FEMALE CONNECTOR	
MODIFIED BY GEÄNDERT		2013/06/19		M WELTHER		PROJECT PROJEKT	
CHECKED BY GEPRÜFT		2013/06/19		M SCHINDHELM		TITLE BENENNUNG 8WAY SEALED FEMALE CONNECTOR	
APPROVED BY GEHEINIGT		2013/06/19		Olaf HOERNLEIN		ESR NO. ESR-NUMMER	
FILE NAME DWG-NAME		60431011C				CAT. No. KATALOG-Nr.	
						DOCUMENT UNDER PDS CONTROL DOKUMENT IST IM PDS VERWALTET NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE ÄNDERUNG AUSSERHALB NICHT ERLAUBT	
						DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NUREMBERG, GERMANY	
						C ISO PROJECTION ISO PROJEKTION	
						DRAWING NUMBER ZEICHN. -NUMMER 60431011C	
						STATE STATUS SERIAL RELEASED	
						PART NUMBER TEILENUMMER 60431011	
						REV. INDEX A	
						SCALE M: 2:1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[13546490](#)