












		16	15	14	
	NOTA	SPECIFICATION			
	1	DOSSIER DE PRECONISATION N°PU 009 <i>USER MANUAL N°PU 009</i>			
	2	WIRE ISOLATIONS Ø <i>WIRE INSULATION Ø</i> <i>MAXI = 3.0</i> <i>MINI = 1.2</i>			
M	3	MASSE DU PRODUIT LIVRABLE : 7g <i>DELIVERY CONNECTOR WEIGHT: 7g</i>			
	4	CLIPS/LANGUETTES FORCE D'ACC. DES CONNECTEURS = 75N MAXI <i>FEMALE/MALE CONNECTOR MATING FORCE = 75N MAXI</i>			
	5	COMPATIBLE AVEC DESSIN INTERFACE 96 019 729 99 <i>COMPATIBLE WITH INTERFACE DRAWING 96 019 729 99</i>			
	6	CODEUR BLANC REPRESENTÉ <i>WHITE CODING DRAWN</i>			



D	1	PORTE-CLIPS FEMALE HOUSING	240 1 9 005	PBT 30% FV	BLANC WHITE
			240 1 8 005		GRIS GREY
240 1 6 005			BLEU BLUE		
240 1 5 005			VERT GREEN		
240 1 1 005			MARRON BROWN		
240 1 0 005			NOIR BLACK		
C	2	GRILLE GRID	240 M 7 002	PBT 0% FV	VIOLET PURPLE
	3	JOINT PLAT FLAT SEAL	240 X 0004	SILICONE DURETE 40 Sh ±5	ROUGE RED
	4	RESSORT SPRING	240 X 0006	Z 12 CN 18	-
	REP.	DESIGNATION DESCRIPTION	REF. DELPHI DELPHI'S REF.	MATIERE MATERIAL	COULEUR COLOUR

B	DELPHI NON	DELPHI DEL	WATLINE	COLOUR		
						VUE F VIEW F TOLERANCE +0/-0.10
	NOIR BLACK	MARRON BROWN	VERT GREEN	BLEU BLUE	GRIS GREY	BLANC WHITE
A	240 PC 03 S 0 005	240 PC 03 S 1 005	240 PC 03 S 5 005	240 PC 03 S 6 005	240 PC 03 S 8 005	240 PC 03 S 9 005
	10775244	33500335	33500336	10775754	33500337	15364041
						N°D'ORIGINE LEGACY PART REF. DELPHI DELPHI REF.

[illegible]

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[240PC03S9005](#) [240PC03S0005](#)