




STRICTLY
CONFIDENTIAL





CAVITY SUITABLE FOR TERMINAL SICMA - 1.5mm
(CAVITA' ADATTE PER TERMINALI SICMA - 1.5mm)

SICMA-2
P/N 211CL2S1120 FOR SECTION WIRE 0.5 - 0.75mm²
(PER SEZ. CAVO 0.5 - 0.75mm²)


P/N 211CL2S2120 FOR SECTION WIRE 1.0 - 1.5mm²
(PER SEZ. CAVO 1.0 - 1.5mm²)

SICMA-3
P/N 211CL2S1160 FOR SECTION WIRE 0.5 - 0.75mm²
(PER SEZ. CAVO 0.5 - 0.75mm²)

P/N 211CL2S2160 FOR SECTION WIRE 1.0 - 1.5mm²
(PER SEZ. CAVO 1.0 - 1.5mm²)







DIMA di FORATURA



SHEET METAL THICKNESS 0.8 - 0.9 mm
SPESSORE LAMIERA 0.8 - 0.9 mm

5	PREMI GROMMET	PBT-BLACK	5	PREMI GROMMET	PBT-BLACK	5	PREMI GROMMET	PBT-BLACK	5	PREMI GROMMET	PBT-BLACK
4	GROMMET	RES. SILICONICA NATURAL	4	GROMMET	RES. SILICONICA NATURAL	4	GROMMET	RES. SILICONICA NATURAL	4	GROMMET	RES. SILICONICA NATURAL
3	GUARNIZIONE FRONTALE	GOMMA ESPANSA BLACK	3	GUARNIZIONE FRONTALE	GOMMA ESPANSA BLACK	3	GUARNIZIONE FRONTALE	GOMMA ESPANSA BLACK	3	GUARNIZIONE FRONTALE	GOMMA ESPANSA BLACK
2	SECONDARY LOCK	PBT-RED	2	SECONDARY LOCK	PBT-RED	2	SECONDARY LOCK	PBT-RED	2	SECONDARY LOCK	PBT-RED
1	CONNETTORE PORTA MASCHI	PBT-BLACK	1	CONNETTORE PORTA MASCHI	PBT-NATURAL	1	CONNETTORE PORTA MASCHI	PBT-BLUE	1	CONNETTORE PORTA MASCHI	PBT-BROWN
POS.	DENOMINAZIONE	MATERIAL/COLOUR	POS.	DENOMINAZIONE	MATERIAL/COLOUR	POS.	DENOMINAZIONE	MATERIAL/COLOUR	POS.	DENOMINAZIONE	MATERIAL/COLOUR



DTB50GMMH (BLACK)	DTB50GMMH-01 (NATURAL)	DTB50GMMH-02 (BLUE similar RAL 5012)	DTB50GMMH-03 (BROWN similar RAL 8011)	PART NUMBER	MVL
A	A	A	A	PART REVISION	
10866552	-	33501054	-	PART NUMBER	DELPHI
01	-	01	-	PART REVISION	

- KEYS TABLE - (CATALOG Nbr. - KEY - COLOUR)

420756	22/12/12	A	-	DELPHI P/N ADDED		SR	DT	LE
24-09	07/07/2009	04	G10	Added cavity number in view No mold revision necessary				
03/06	16/01/06	03		Updated title box		FP		TC
36/05	29/06/05	02		Updated drawing and added notes		FP		TC
-	9.12.'04	01		Changed format. Added P/nbrs ...-01; ...-02; ...-03		E.Cini		M.C.
ECN-NO: NUMERO -ECN	DATE DD / MM / YY DATA	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA		DRAWN BY DISEGNATORE	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO	PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO	APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' DI DELPHI CORPORATION E CONTIENE INFORMAZIONI CONFIDENTIALI. LA RIPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DI QUESTO DOCUMENTO O DELLE SUE RELATIVE MATERIE CAD, NONCHE LA COMUNICAZIONE DI QUALSIASI CONTENUTO AD ALTRI, SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE, E' PROIBITA.					
IPS 300	DTB50GMXX	IPS 302						
TOLERANCES TOLLERANZE		MATERIAL : MATERIALE :		SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE		DELPHI CAD SYSTEM		
±0.3mm / ±1.0°						DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE TORINO, ITALY		
COUNTERPART Nbr. CONTROPARTE Nbr.		COLOUR : COLORE :		SEE TABLE		DELPHI DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO		
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA		TOOL NO. -		LOC. CODE NAZIONALITA' IT		ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO		
DATE DATA		NAME NOME		TITLE DESCRIZIONE		DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI		
26.10.04		E.CINI		CONNETTORE PORTAMASCHI PASSAPARETE 50 VIE		FSD 309807		
26.10.04		N.COLOMBO		ESR NO. NUMERO ESR		FILE NAME NOME FILE		
		EU-050033		CAT. NO. NUMERO CAT.		fsd309807-1-1-03		
				See table		SCALE SCALA		
						1:1		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[DTB50GMMH](#) [DTB50GMMH-B](#)